


# Novastar Mobile Plinth

## Power Utilities



Aluminum mobile base plinth with load capacity of 200 kg, for aluminum cabinets with 600 mm breadth.

## CERTIFICAZIONI



## CARATTERISTICHE

St, 2 mm

4 castors

Rubber mat, 3 mm

Load-carrying capacity 200 kg

Base/plinth height H = 100 mm

## SPECIFICHE

Table 1/1

| Codice a catalogo | Larghezza | Profondità | Colore | Codice colore | Tipo di prodotto | Tipo |
|-------------------|-----------|------------|--------|---------------|------------------|------|
|-------------------|-----------|------------|--------|---------------|------------------|------|

|           |        |        |             |          |                             |             |
|-----------|--------|--------|-------------|----------|-----------------------------|-------------|
| 27230-146 | 553 mm | 500 mm | Grigio nero | RAL 7021 | Alloggiamento/<br>base rack | Base Plinth |
| 27230-147 | 553 mm | 600 mm | Grigio nero | RAL 7021 | Alloggiamento/<br>base rack | Base Plinth |
| 27230-148 | 553 mm | 800 mm | Grigio nero | RAL 7021 | Alloggiamento/<br>base rack | Base Plinth |

## AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su [www.nvent.com](http://www.nvent.com) e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.



Il nostro straordinario portafoglio di marchi:

**CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE**