

Outdoor Modular VENT Cabinet

Servizi di distribuzione di energia



Telecom and Railway applications require sophisticated electronics in outdoor setups. nVent SCHROFF Outdoor cabinets shield such electronic components from extreme weather and vandalism, ensuring operational continuity. Modular construction allows multiple configurations in size and function along with multiple cooling options.

CERTIFICAZIONI



CARATTERISTICHE

Aluminium profile frame with removable, double-walled cladding

IP 55 or NEMA 12~

Double-walled

Extensive range of 19" cabinet accessories

Access to cabinet from all sides

SPECIFICHE

Table 1/2

Numero catalogo	Product Type	Product Family	Rack Height	Altezza	Larghezza	Profondità
10149-334	Outdoor Cabinet	Modulare	29 U	1530 mm	700 mm	730 mm
10149-336	Outdoor Cabinet	Modulare	29 U	1530 mm	1300 mm	630 mm

Numero catalogo	Product Type	Product Family	Rack Height	Altezza	Larghezza	Profondità
10149-337	Outdoor Cabinet	Modulare	29 U	1530 mm	1300 mm	630 mm

Table 2/2

Numero catalogo	Wall Type	Door Type	Access	Raffreddamento	EMC Shielding	È conforme a
10149-334	Double Walled	Single Door	Front	Fan Ventilation	No (Retrofittable)	IEC 61969-1, IEC 61969-2, IEC 61969-3, IEC 60917-1, IEC 60917-2, ETS 300119, IEC 60529, DIN EN 50178, VDE 0160, ETSI EN 300019-1-4
10149-336	Double Walled	Double Door	Front	Fan Ventilation	No (Retrofittable)	IEC 61969-1, IEC 61969-2, IEC 61969-3, IEC 60917-1, IEC 60917-2, ETS 300119, IEC 60529, DIN EN 50178, VDE 0160, ETSI EN 300019-1-4, RC2
10149-337	Double Walled	Double Door	Front	Fan Ventilation	No (Retrofittable)	IEC 61969-1, IEC 61969-2, IEC 61969-3, IEC 60917-1, IEC 60917-2, ETS 300119, IEC 60529, DIN EN 50178, VDE 0160, ETSI EN 300019-1-4

ADDITIONAL PRODUCT DETAILS

Height dimensions are without base/plinth.

qW = specific heat dissipation capacity according to ETSI EN 300 019-1-4.

AVVERTENZA

AVVERTENZA: i prodotti nVent devono essere installati e usati solo secondo le indicazioni riportate nei fogli delle istruzioni del prodotto nVent e nei materiali di formazione. I fogli di istruzioni sono disponibili sul sito www.nvent.com e presso il vostro rappresentante locale dell'assistenza clienti di nVent. Un'installazione scorretta, l'uso improprio, l'applicazione errata o altre inosservanze delle istruzioni e delle avvertenze di nVent possono causare un malfunzionamento del prodotto, danni alle proprietà, lesioni corporee gravi e morte e/o l'annullamento della garanzia.



Our powerful portfolio of brands:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE