


Outdoor Unibody HEX

Servizi di distribuzione di energia



Telecom and Railway applications require sophisticated electronics in outdoor setups. nVent SCHROFF Outdoor cabinets shield such electronic components from extreme weather and vandalism, ensuring operational continuity.

CERTIFICAZIONI



CARATTERISTICHE

Double-walled, Al

Forced heat dissipation via integrated heat exchanger in the door, max. 70 W/K

IP 55

One-piece inner case with removable outer cladding

SPECIFICHE

Table 1/2

Numero catalogo	Product Type	Product Family	Rack Height	Altezza	Larghezza	Profondità
11249-016	Outdoor Cabinet	Unibody	25 U	1330 mm	700 mm	500 mm

Table 2/2

Numero catalogo	Wall Type	Door Type	Access	Raffreddamento	EMC Shielding	È conforme a
11249-016	Double Walled	Single Door	Front	Air-to-Air Heat Exchanger	No	IEC 61969-1, IEC 61969-2, IEC 60917-1, IEC 60917-2, ETS 300119, IEC 60529, DIN EN 50178, VDE 0160

AVVERTENZA

AVVERTENZA: i prodotti nVent devono essere installati e usati solo secondo le indicazioni riportate nei fogli delle istruzioni del prodotto nVent e nei materiali di formazione. I fogli di istruzioni sono disponibili sul sito www.nvent.com e presso il vostro rappresentante locale dell'assistenza clienti di nVent. Un'installazione scorretta, l'uso improprio, l'applicazione errata o altre inosservanze delle istruzioni e delle avvertenze di nVent possono causare un malfunzionamento del prodotto, danni alle proprietà, lesioni corporee gravi e morte e/o l'annullamento della garanzia.



Our powerful portfolio of brands:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE