

RackPower Basic PDU, RB0xxx, 230/400 VAC, 3-phase

Servizi di distribuzione di energia

Modular, compact PDU. Using a 1 U aluminum chassis the PDU can easily be integrated in a rack with C13 / C19 Combo outlets.

CARATTERISTICHE

RackPower Basic Power Distribution Units enable power in Cabinets as well as Open Frame Racks and Wall-Mount enclosures

Input Voltage Range 200-240/346-415VAC, 3-phase WYE

Connecting cable 6", with IEC 60309 3P+N+E connector

C13 and C13/C19 Combo outlets

1RU aluminum profile

Adjustable Toolless Mounting

SPECIFICHE

Table 1/2

Numero catalogo	Product Type	Socket Type	Colore	Lunghezza	Voltage AC	Profondità
RB0450	Socket Strip	IEC C13, IEC C13/C19	Nero	1490 mm	230 V	55 mm
RB0850	Socket Strip	IEC C13, IEC C13/C19	Nero	1780 mm	230 V	55 mm

Table 2/2

Numero catalogo	Larghezza
RB0450	56 mm
RB0850	56 mm

ADDITIONAL PRODUCT DETAILS

Please order bracket for vertical mounting separately.

AVVERTENZA

AVVERTENZA: i prodotti nVent devono essere installati e usati solo secondo le indicazioni riportate nei fogli delle istruzioni del prodotto nVent e nei materiali di formazione. I fogli di istruzioni sono disponibili sul sito www.nvent.com e presso il vostro rappresentante locale dell'assistenza clienti di nVent. Un'installazione scorretta, l'uso improprio, l'applicazione errata o altre inosservanze delle istruzioni e delle avvertenze di nVent possono causare un malfunzionamento del prodotto, danni alle proprietà, lesioni corporee gravi e morte e/o l'annullamento della garanzia.



Our powerful portfolio of brands:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE