

# Morsetto di messa a terra tondino spiralato, parallelo

Servizi di distribuzione di energia



## CERTIFICAZIONI



## CARATTERISTICHE

Utilizzo universale per tondini spiralati, barre filettate e tubi

La caratteristica di posa in opera consente di ridurre il tempo di installazione


Bronze alloy construction with Stainless Steel 304 screws

Approvato per l'interramento diretto nel terreno e nel calcestruzzo

## SPECIFICHE

Table 1/1

| Numero catalogo | Codice articolo | Ground Rod Diameter, Actual (Ø) | Dimensione del tubo dell'acqua (Ø) | Dimensioni tondino spiralato, unità metriche |
|-----------------|-----------------|---------------------------------|------------------------------------|----------------------------------------------|
| EK16            | 710355          | 12.7 – 25.4 mm                  | 12.7 – 25.4 mm                     | 12 – 25 mm                                   |



## AVVERTENZA

---

AVVERTENZA: i prodotti nVent devono essere installati e usati solo secondo le indicazioni riportate nei fogli delle istruzioni del prodotto nVent e nei materiali di formazione. I fogli di istruzioni sono disponibili sul sito [www.nvent.com](http://www.nvent.com) e presso il vostro rappresentante locale dell'assistenza clienti di nVent. Un'installazione scorretta, l'uso improprio, l'applicazione errata o altre inosservanze delle istruzioni e delle avvertenze di nVent possono causare un malfunzionamento del prodotto, danni alle proprietà, lesioni corporee gravi e morte e/o l'annullamento della garanzia.

⚠ AVVERTENZA: Questo prodotto può esporre l'utente a sostanze chimiche, incluso il piombo, noto nello Stato della California come causa di cancro e difetti alla nascita o di altri danni riproduttivi. Per maggiori informazioni, visitare il sito web: [www.P65Warnings.ca.gov](http://www.P65Warnings.ca.gov).



Our powerful portfolio of brands:

**CADDY   ERICO   HOFFMAN   ILSCO   SCHROFF   TRACHTE**