

UFS nVent ERIFLEX Flexibar and IBSB Support Kit

Power Utilities



CERTIFICAZIONI



CARATTERISTICHE

Kit includes one rail and 24 retaining blocks

Create up to three 650 mm (25.6") supports capable of holding four nVent ERIFLEX Flexibar

Retaining blocks are halogen free

RoHS compliant

SPECIFICHE

Table 1/2

Codice a catalogo	Numero articolo	Spessore conduttore	Larghezza conduttore	Altezza (H)	Larghezza (W)	A.
UFS-KIT	553590	2 – 8 mm	15.5 – 120.0 mm	57.50 mm	30 mm	24 mm

Table 2/2

Codice a catalogo	Numero articolo	B	Peso unità
UFS-KIT	553590	15 mm	2.300 kg

INFORMAZIONI DI PRODOTTO AGGIUNTIVE

Recommended distance between supports is 400 mm (15 3/4").

SCHEMI



AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.



Il nostro straordinario portafoglio di marchi:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE