

Varistar CP Bottom Rear Panel, Shortened

Power Utilities

Shortened Rear Panel available for IP20, IP55 and EMC applications.

Shortened rear panels ensure efficient cable management.

CARATTERISTICHE

Screw fixed, Robust and Single person mountable Side Panel

Plain or with brush strip

Height of connection plate 400 mm

SPECIFICHE

Table 1/2

Codice a catalogo	Altezza cremagliera	Altezza	Larghezza	Grado di protezione	Colore	Codice colore
21630-354	38 U	1800 mm	600 mm	IP55	Grigio nero	RAL 7021
21630-355	38 U	1800 mm	800 mm	IP55	Grigio nero	RAL 7021
21630-356	42 U	2000 mm	600 mm	IP55	Grigio nero	RAL 7021
21630-357	42 U	2000 mm	800 mm	IP55	Grigio nero	RAL 7021
21630-358	47 U	2200 mm	600 mm	IP55	Grigio nero	RAL 7021
21630-359	47 U	2200 mm	800 mm	IP55	Grigio nero	RAL 7021

Table 2/2

Codice a catalogo	Tipo di prodotto
21630-354	Sportello dell'armadio

Codice a catalogo	Tipo di prodotto
21630-355	Sportello dell'armadio
21630-356	Sportello dell'armadio
21630-357	Sportello dell'armadio
21630-358	Sportello dell'armadio
21630-359	Sportello dell'armadio

INFORMAZIONI DI PRODOTTO AGGIUNTIVE

The height of the rear panel is 400 mm less than the cabinet height to accomodate the connecting plate.

Please purchase the grounding kit separately.

AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.



Il nostro straordinario portafoglio di marchi:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE