

Varistar CP Plain Steel Door, Seismic EMC and IP55, Multi-Point Locking

Power Utilities

EMC and IP55 Steel Door with lever handle and 4-Point locking.

CARATTERISTICHE

Lever handle with push button

Opening angle 180°

Steel door with Multi-Point locking for Seismic & EMC applications

SPECIFICHE

| Table 1/2 | | | | | | | |
|-------------------|---------------------|---------|-----------|-------------|---------------|---|--|
| Codice a catalogo | Altezza cremagliera | Altezza | Larghezza | Colore | Codice colore | Conforme a. | |
| 21630-760 | 33 U | 1600 mm | 600 mm | Grigio nero | RAL 7021 | IEC 61587-1, IEC 61587-2, IEC 61587-3, IEC 60529 | |
| 21630-761 | 33 U | 1600 mm | 800 mm | Grigio nero | RAL 7021 | IEC 61587-1, IEC 61587-2, IEC 61587-3, IEC 60529 | |
| 21630-762 | 38 U | 1800 mm | 600 mm | Grigio nero | RAL 7021 | IEC 61587-1, IEC 61587-2, IEC 61587-3, IEC 60529 | |
| 21630-763 | 38 U | 1800 mm | 800 mm | Grigio nero | RAL 7021 | IEC 61587-1, IEC 61587-2, IEC 61587-3, IEC 60529 | |
| 21630-764 | 42 U | 2000 mm | 600 mm | Grigio nero | RAL 7021 | IEC 61587-1, IEC 61587-2, IEC 61587-3, IEC 60529 | |

| Codice a catalogo | Altezza cremagliera | Altezza | Larghezza | Colore | Codice colore | Conforme a. |
|-------------------|------------------------|---------|-----------|-------------|---------------|---|
| 21630-765 | 42 U | 2000 mm | 800 mm | Grigio nero | RAL 7021 | IEC 61587-1, IEC 61587-2, IEC 61587-3, IEC 60529 |
| 21630-766 | 47 U | 2200 mm | 600 mm | Grigio nero | RAL 7021 | IEC 61587-1, IEC 61587-2, IEC 61587-3, IEC 60529 |
| 21630-767 | 47 U | 2200 mm | 800 mm | Grigio nero | RAL 7021 | IEC 61587-1, IEC 61587-2, IEC 61587-3, IEC 60529 |

| Table 2/2 | | | | | | | |
|-------------------|-----------------------|-----------|---------------------------|---------------------|----------------------------|--------------|--|
| Codice a catalogo | Tipo di bloccaggio | Materiale | Tipo di prodotto | Grado di protezione | Tipo | Funziona con | |
| 21630-760 | Bloccaggio a 4 punti | Acciaio | Sportello dell'armadio | IP55 | Porta in acciaio, semplice | Varistar CP | |
| 21630-761 | Bloccaggio a 4 punti | Acciaio | Sportello dell'armadio | IP55 | Porta in acciaio, semplice | Varistar CP | |
| 21630-762 | Bloccaggio a 4 punti | Acciaio | Sportello dell'armadio | IP55 | Porta in acciaio, semplice | Varistar CP | |
| 21630-763 | Bloccaggio a 4 punti | Acciaio | Sportello dell'armadio | IP55 | Porta in acciaio, semplice | Varistar CP | |
| 21630-764 | Bloccaggio a 4 punti | Acciaio | Sportello dell'armadio | IP55 | Porta in acciaio, semplice | Varistar CP | |
| 21630-765 | Bloccaggio a 4 punti | Acciaio | Sportello dell'armadio | IP55 | Porta in acciaio, semplice | Varistar CP | |
| 21630-766 | Bloccaggio a 5 punti | Acciaio | Sportello dell'armadio | IP55 | Porta in acciaio, semplice | Varistar CP | |
| 21630-767 | Bloccaggio a 5 punti | Acciaio | Sportello dell'armadio | IP55 | Porta in acciaio, semplice | Varistar CP | |

INFORMAZIONI DI PRODOTTO AGGIUNTIVE

Please purchase the grounding kit separately.

AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent.

Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.



Il nostro straordinario portafoglio di marchi:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE