

SBS-R-FP Control Panel for Pipe Freeze Protection



SPECIFICHE

Phase Quantity:	3
Classe di protezione IP:	IP65
Protection:	Miniature- / Earth Leakage Circuit Breaker
Montaggio:	Wall Mounted
Over Voltage Protection:	Si.

Table 1/2

Numero catalogo	Nome articolo	Group Quantity	Circuit Breaker Quantity	Circuit Breaker	Main Switch Current Rating	Circuit Breaker Quantity, 30 mA
1244-016626	SBS-R-FP-1X16A	1	1	16 A, Type C	40 A	1
1244-016627	SBS-R-FP-3X16A	1	3	16 A, Type C	40 A	1
1244-016629	SBS-R-FP-1X10A	1	1	10 A, Type C	40 A	1
1244-016630	SBS-R-FP-3X10A	1	3	10 A, Type C	40 A	1
1244-021775	SBS-R-FP-1X13A	1	3	13 A, Type C	40 A	1
1244-021776	SBS-R-FP-3X13A	1	3	13 A, Type C	40 A	1

Numero catalogo	Nome articolo	Group Quantity	Circuit Breaker Quantity	Circuit Breaker	Main Switch Current Rating	Circuit Breaker Quantity, 30mA
1244-016628	SBS-R-FP-6X16A	2	6	16 A, Type C	40 A	2
1244-016631	SBS-R-FP-6X10A	2	6	10 A, Type C	40 A	2
1244-021777	SBS-R-FP-6X13A	2	6	13 A, Type C	40 A	2

Table 2/2					
Numero catalogo	Nome articolo	Altezza	Larghezza	Profondità	Housing Material
1244-016626	SBS-R-FP-1X16A	286 mm	418 mm	148 mm	Plastica
1244-016627	SBS-R-FP-3X16A	436 mm	418 mm	148 mm	Plastica
1244-016629	SBS-R-FP-1X10A	246 mm	310 mm	148 mm	Plastica
1244-016630	SBS-R-FP-3X10A	436 mm	418 mm	148 mm	Plastica
1244-021775	SBS-R-FP-1X13A	586 mm	310 mm	148 mm	Plastica
1244-021776	SBS-R-FP-3X13A	586 mm	310 mm	148 mm	Plastica
1244-016628	SBS-R-FP-6X16A	586 mm	418 mm	148 mm	Plastica
1244-016631	SBS-R-FP-6X10A	586 mm	418 mm	148 mm	Plastica
1244-021777	SBS-R-FP-6X13A	586 mm	600 mm	148 mm	Plastica

AVVERTENZA

AVVERTENZA: i prodotti nVent devono essere installati e usati solo secondo le indicazioni riportate nei fogli delle istruzioni del prodotto nVent e nei materiali di formazione. I fogli di istruzioni sono disponibili sul sito www.nvent.com e presso il vostro rappresentante locale dell'assistenza clienti di nVent. Un'installazione scorretta, l'uso improprio, l'applicazione errata o altre inosservanze delle istruzioni e delle avvertenze di nVent possono causare un malfunzionamento del prodotto, danni alle proprietà, lesioni corporee gravi e morte e/o l'annullamento della garanzia.

America del Nord

Tel +1.800.545.6258

Fax +1.800.527.5703

thermal.info@nvent.com

**Europe, Middle East,
Africa**

Tel +32.16.213.511

Fax +32.16.213.604

thermal.info@nvent.com

Asia Pacific

Tel +86.21.2412.1688

Fax +86.21.5426.3167

cn.thermal.info@nvent.com

America Latina

Tel +1.713.868.4800

Fax +1.713.868.2333

thermal.info@nvent.com

Our powerful portfolio of brands:

RAYCHEM PYROTENAX TRACER NUHEAT