

Unità ventola da 19", 1 U, controllo e monitoraggio della velocità

Unità ventola per l'installazione in uno spazio di 1 U all'interno del cabinet.



CERTIFICAZIONI



CARATTERISTICHE

Gamma selezionabile: 20 ... 40 °C e 30 ... 50 °C.

Bassa rumorosità dovuta al flusso d'aria dipendente dalla temperatura

Sensore esterno, la velocità massima è lo stato di guasto predefinito

Controllo delle funzioni con LED e tramite contatto a secco

Protezione dei contatti in conformità alla normativa DIN EN ISO 13857

SPECIFICHE

Table 1/2

Codice a catalogo	Tensione di ingresso CA	Tensione di ingresso CC	Quantità imballaggio	Fine	Materiale	Certificazioni
10713-098		24V min	1	Alluminio-zincato, Anodizzato	Acciaio, Alluminio	CE, EAC, RoHS
19713-006	230V		1	Alluminio-zincato, Anodizzato	Acciaio, Alluminio	CE, EAC, RoHS

Codice a catalogo	Tensione di ingresso CA	Tensione di ingresso CC	Quantità imballaggio	Fine	Materiale	Certificazioni
10713-099		24V min	1	Alluminio-zincato, Anodizzato	Acciaio, Alluminio	RoHS, CE, EAC
19713-121	230V		1	Alluminio-zincato, Anodizzato	Acciaio, Alluminio	RoHS, EAC

Table 2/2

Codice a catalogo	Spedizione rapida
10713-098	No
19713-006	No
10713-099	No
19713-121	No

AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Il nostro straordinario portafoglio di marchi:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE