

Air Baffle, Front Panel, Refrofit Shielding, Steel



The air baffle with flat front panel covers an empty slot and eliminates an air leak. The flat front panel accepts a stainless steel EMC gasket.

CERTIFICAZIONI



CARATTERISTICHE

Air baffle eliminates air leaks from empty slots

Cover is pushed into the guide rail

SPECIFICHE

Tipo di prodotto:	Deflettore d'aria
Materiale:	Alluminio
Finitura:	Anodizzato; Passivato
Famiglia di prodotti:	EuropacPRO; RatiopacPRO; RatiopacPRO AIR; CompacPRO; PropacPRO; Inpac
Tipo:	Con pannello anteriore

Table 1/2

Codice a catalogo	Altezza del rack	Quantità nella confezione	Profondità	Schermatura EMC	Larghezza rack	Funziona con
20848-712	3U	1	160mm	No (installabile in un secondo momento)	4HP	Rack secondari, Custodie

Codice a catalogo	Altezza del rack	Quantità nella confezione	Profondità	Schermatura EMC	Larghezza rack	Funziona con
20848-721	6U	1	220mm	No (installabile in un secondo momento)	4HP	Rack secondari, Custodie
20848-720	6U	1	160mm	No (installabile in un secondo momento)	4HP	Rack secondari, Custodie
20848-713	3U	1	220mm	No (installabile in un secondo momento)	4HP	Rack secondari, Custodie

Table 2/2

Codice a catalogo	Spedizione rapida
20848-712	No
20848-721	No
20848-720	No
20848-713	No

INFORMAZIONI DI PRODOTTO AGGIUNTIVE

Air baffle for 280 mm deep and for 80 mm rear I/O boards available on request.

AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Il nostro straordinario portafoglio di marchi:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE