

# AMC Filler Module With Pull-Handle



This AdvancedMC filler module consists of a stainless steel front panel without LEDs and has EMC gaskets on the left hand and bottom side. The filler module is fixed into the chassis card guide by a snap in plastic nose. The module can be used to cover an empty slot, to ensure EMC shielding and close the front to seal air leaks into the chassis. These filler modules can be used in AdvancedMC Carriers and in MicroTCA slots. It doesn't require a locking bar.

## CERTIFICAZIONI



## CARATTERISTICHE

In accordance with AMC.0 R2.0 specification

Shielded filler modules are used to close unused slots

pull handle to extract sub-assembly

The optional air baffle (airflow adjustable) can be used to direct chassis airflow

## SPECIFICHE

- Famiglia di prodotti:** AdvancedMC  
**Tipo:** Modulo di riempimento  
**Tipo di prodotto:** Modulo di sistema

Table 1/1

Codice a catalogo	Funzione di progettazione	Materiale	Finitura	Quantità nella confezione	Spedizione rapida
20849-249	A formato medio	Alluminio	Passivato	1	No
20849-022	Compatta	Acciaio inossidabile		1	No

Codice a catalogo	Funzione di progettazione	Materiale	Finitura	Quantità nella confezione	Spedizione rapida
20849-250	A grandezza naturale	Alluminio	Passivato	1	No
20849-106	A formato medio	Acciaio inossidabile		1	No
20849-248	A formato medio	Alluminio	Passivato	1	No
20849-025	A grandezza naturale	Acciaio inossidabile		1	No
20849-251	A grandezza naturale	Alluminio	Passivato	1	No
20849-024	A grandezza naturale	Acciaio inossidabile		1	No
20849-107	A formato medio	Acciaio inossidabile		1	No

## AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su [www.nvent.com](http://www.nvent.com) e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.

### North America

All locations  
+1.763.422.2661  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Europe

Straubenhardt, Germany  
+49.7082.794.0  
Betschdorf, France  
+33.3.88.90.64.90  
Warsaw, Poland  
+48.22.209.98.35  
Assago, Italy  
+39.02.932.7141  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Asia

Shanghai, China  
+86.21.2412.6943  
Qingdao, China  
+86.532.8771.6101  
Singapore  
+65.6768.5800  
Shin-Yokohama, Japan  
+81.45.476.0271  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates  
+971.4.378.1700  
Bangalore, India  
+91.80.6715.2001  
Istanbul, Turkey  
+90.216.250.7374  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)



Il nostro straordinario portafoglio di marchi:

**CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE**