


# Parti di assemblaggio per componenti robusti



Parti di assemblaggio con composto frenafiletti per pannello laterale robusto, guida orizzontale, piastra di copertura, angolo posteriore.

## CERTIFICAZIONI



## CARATTERISTICHE

Viti per i seguenti elementi di fissaggio: Pannello laterale robusto - guida orizzontale, pannello laterale robusto - piastra di copertura, pannello laterale robusto - angolo posteriore

## SPECIFICHE

**Tipo di prodotto:** Kit di assemblaggio

**Famiglia di prodotti:** EuropacPRO

Table 1/2

Codice a catalogo	Tipo	Lunghezza	Quantità imballaggio	Dimensione filettatura	Fine	Materiale
24566-105	Vite a testa svasata	7mm	100	M4		Acciaio inossidabile
24560-140	Dado quadrato		100		Zincato	Acciaio
24566-106	Vite a testa svasata	10mm	100	M4		Acciaio inossidabile
24566-101	Vite a testa svasata	14mm	100	M4		Acciaio inossidabile

Codice a catalogo	Tip	Lunghezza	Quantità imballaggio	Dimensione filettatura	Fine	Materiale
24566-100	Vite a testa svasata	18mm	100	M4		Acciaio inossidabile
24566-104	Vite a testa cilindrica	8mm	100	M4		Acciaio inossidabile
24566-103	Vite a testa cilindrica	10mm	100	M4		Acciaio inossidabile
24566-102	Vite a testa cilindrica	14mm	100	M4		Acciaio inossidabile

Table 2/2

Codice a catalogo	Funziona con	Spedizione rapida
24566-105	Subracks	No
24560-140	Subracks	No
24566-106	Subracks	No
24566-101	Subracks	No
24566-100	Subracks	No
24566-104	Subracks	No
24566-103	Subracks	No
24566-102	Subracks	No

## AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su [www.nvent.com](http://www.nvent.com) e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.

**North America**

All locations  
+1.763.422.2661  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

**Europe**

Straubenhhardt, Germany  
+49.7082.794.0  
Betschdorf, France  
+33.3.88.90.64.90  
Warsaw, Poland  
+48.22.209.98.35  
Assago, Italy  
+39.02.932.7141  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

**Asia**

Shanghai, China  
+86.21.2412.6943  
Qingdao, China  
+86.532.8771.6101  
Singapore  
+65.6768.5800  
Shin-Yokohama, Japan  
+81.45.476.0271  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

**Middle East & India**

Dubai, United Arab Emirates  
+971.4.378.1700  
Bangalore, India  
+91.80.6715.2001  
Istanbul, Turkey  
+90.216.250.7374  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)



Il nostro straordinario portafoglio di marchi:

**CADDY    ERICO    HOFFMAN    ILSCO    SCHROFF    TRACHTE**