


# Kit di montaggio a pannello/scorrevole Comline FTTX 19"/23"



Kit di montaggio a pannello/scorrevole Comline FTTX 19"/23" con capacità di carico di 400 kg, per un facile montaggio sugli elementi di profondità.

## CERTIFICAZIONI

---



## CARATTERISTICHE

---

Kit di montaggio a pannello/scorrevole Comline FTTX 19"/23"

Per il montaggio sull'elemento di profondità (griglia da 25 mm)

Carico: Capacità di carico 400 kg

È possibile montare guide di scorrimento

Per il montaggio incassato di componenti da 19"/23"

## SPECIFICHE

---

**Fine:** Zincato

**Tipo di prodotto:** Montaggio a scorrimento

**Materiale:** Acciaio

Table 1/1

| Codice a catalogo | Altezza cremagliera | Altezza | Larghezza | Quantità imballaggio | Spedizione rapida |
|-------------------|---------------------|---------|-----------|----------------------|-------------------|
| 22349-033         | 23U                 | 1200mm  | 800mm     | 2                    | No                |
| 22349-032         | 10U                 | 660mm   | 800mm     | 2                    | No                |

## AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su [www.nvent.com](http://www.nvent.com) e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.

### North America

All locations  
+1.763.422.2661  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Europe

Straubenhardt, Germany  
+49.7082.794.0  
Betschdorf, France  
+33.3.88.90.64.90  
Warsaw, Poland  
+48.22.209.98.35  
Assago, Italy  
+39.02.932.7141  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Asia

Shanghai, China  
+86.21.2412.6943  
Qingdao, China  
+86.532.8771.6101  
Singapore  
+65.6768.5800  
Shin-Yokohama, Japan  
+81.45.476.0271  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates  
+971.4.378.1700  
Bangalore, India  
+91.80.6715.2001  
Istanbul, Turkey  
+90.216.250.7374  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)



Il nostro straordinario portafoglio di marchi:

**CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE**