


Custodia CompacPRO completa da tavolo, non schermata



Il contenitore CompacPRO nVent SCHROFF preconfigurato fornisce protezione elettronica per assemblaggi da 19" come unità a innesto e schede Europa. Il telaio in alluminio pressofuso e i pannelli laterali garantiscono una soluzione robusta. Inoltre, è disponibile un'ampia gamma di accessori.

CERTIFICAZIONI



CARATTERISTICHE

Custodia da tavolo preconfigurata in conformità alla norma IEC 60297-3-101 per componenti da 19"

La struttura in alluminio garantisce una soluzione robusta

Pannello laterale con funzione maniglia integrata

Per il montaggio su backplane con strisce isolanti

Fessure di ventilazione nel pannello posteriore

Fessure di ventilazione nella piastra base

IP 20 in conformità alla norma IEC 60529

Struttura simmetrica della profondità, anteriore e posteriore identica

Collegamenti GND / messa a terra conformi a (vedere il catalogo pagina 5,76)

Conforme a DIN EN 62368-1

SPECIFICHE

Tipo di prodotto: Caso

Tipo: Valigetta per componenti da 19"

Table 1/3

Codice a catalogo	Altezza cremagliera	Altezza	Larghezza rack	Larghezza	Profondità	Quantità imballaggio
14575-175	3U	147.1mm	84HP	471mm	331mm	1
14575-155	3U	147.1mm	63HP	364mm	331mm	1
14575-156	3U	147.1mm	63HP	364mm	391mm	1
14575-154	3U	147.1mm	63HP	364mm	271mm	1
14575-174	3U	147.1mm	84HP	471mm	271mm	1
14575-115	3U	147.1mm	28HP	186mm	331mm	1
14575-136	3U	147.1mm	42HP	257mm	391mm	1
14575-135	3U	147.1mm	42HP	257mm	331mm	1
14575-176	3U	147.1mm	84HP	471mm	391mm	1
14575-114	3U	147.1mm	28HP	186mm	271mm	1
14575-134	3U	147.1mm	42HP	257mm	271mm	1
14575-178	3U	147.1mm	84HP	471mm	511mm	1

Table 2/3

Codice a catalogo	Altezza utilizzabile	Larghezza utilizzabile	Struttura del telaio anteriore	Opzione di raffreddamento	Conforme a.	Schermatura EMC
14575-175	129.3mm	432mm	Pezzo singolo	No	IEC 60297-3-103	No
14575-155	129.3mm	326mm	Pezzo singolo	No	IEC 60297-3-103	No
14575-156	129.3mm	326mm	Pezzo singolo	No	IEC 60297-3-103	No

Codice a catalogo	Altezza utilizzabile	Larghezza utilizzabile	Struttura del telaio anteriore	Opzione di raffreddamento	Conforme a.	Schermatura EMC
14575-154	129.3mm	326mm	Pezzo singolo	No	IEC 60297-3-103	No
14575-174	129.3mm	432mm	Pezzo singolo	No	IEC 60297-3-103	No
14575-115	129.3mm	148mm	Pezzo singolo	No	IEC 60297-3-103	No
14575-136	129.3mm	219mm	Pezzo singolo	No	IEC 60297-3-103	No
14575-135	129.3mm	219mm	Pezzo singolo	No	IEC 60297-3-103	No
14575-176	129.3mm	432mm	Pezzo singolo	No	IEC 60297-3-103	No
14575-114	129.3mm	148mm	Pezzo singolo	No	IEC 60297-3-103	No
14575-134	129.3mm	219mm	Pezzo singolo	No	IEC 60297-3-103	No
14575-178	129.3mm	432mm	Pezzo singolo	No	IEC 60297-3-103	No

Table 3/3

Codice a catalogo	Fine	Materiale	Grado di protezione	Carico statico	Spedizione rapida
14575-175	Anodizzato, Verniciato a polvere	Alluminio	IP20	30kg	No
14575-155	Anodizzato, Verniciato a polvere	Alluminio	IP20	30kg	No
14575-156	Anodizzato, Verniciato a polvere	Alluminio	IP20	30kg	No
14575-154	Anodizzato, Verniciato a polvere	Alluminio	IP20	30kg	No
14575-174	Anodizzato, Verniciato a polvere	Alluminio	IP20	30kg	No
14575-115	Anodizzato, Verniciato a polvere	Alluminio	IP20	30kg	No

Codice a catalogo	Fine	Materiale	Grado di protezione	Carico statico	Spedizione rapida
14575-136	Anodizzato, Verniciato a polvere	Alluminio	IP20	30kg	No
14575-135	Anodizzato, Verniciato a polvere	Alluminio	IP20	30kg	No
14575-176	Anodizzato, Verniciato a polvere	Alluminio	IP20	30kg	No
14575-114	Anodizzato, Verniciato a polvere	Alluminio	IP20	30kg	No
14575-134	Anodizzato, Verniciato a polvere	Alluminio	IP20	30kg	No
14575-178	Anodizzato, Verniciato a polvere	Alluminio	IP20	30kg	No

AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab
Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Il nostro straordinario portafoglio di marchi:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE