


CompacPRO Front/Rear Panel, With Hidden Fixing



The front panel for CompacPRO Case mounts to the frame of the case. The front panel has no visible screws and can be used for front foil.

CERTIFICAZIONI



CARATTERISTICHE

Al panel, 2.5 mm

SPECIFICHE

Materiale:	Alluminio
Finitura:	Anodizzato
Tipo di accessorio:	Pannello frontale
Tipo di prodotto:	Pannello frontale

Table 1/2

Codice a catalogo	Altezza del rack	Altezza	Larghezza rack	Larghezza	Quantità nella confezione	Finitura anteriore
24575-035	2U	84mm	42HP	238.7mm	1	Anodizzato

Codice a catalogo	Altezza delrack	Altezza	Larghezza rack	Larghezza	Quantità nella confezione	Finitura anteriore
24575-075	2U	84mm	84HP	452.1mm	1	Anodizzato
24575-115	3U	128.4mm	28HP	167.5mm	1	Anodizzato
24575-135	3U	128.4mm	42HP	238.7mm	1	Anodizzato
24575-155	3U	128.4mm	63HP	345.4mm	1	Anodizzato
24575-175	3U	128.4mm	84HP	452.1mm	1	Anodizzato
24575-235	4U	172.9mm	42HP	238.7mm	1	Anodizzato
24575-255	4U	172.9mm	63HP	345.4mm	1	Anodizzato
24575-275	4U	172.9mm	84HP	452.1mm	1	Anodizzato
24575-455	6U	261.8mm	63HP	345.4mm	1	Anodizzato
24575-475	6U	261.8mm	84HP	452.1mm	1	Anodizzato

Table 2/2

Codice a catalogo	Finitura posteriore	Bordi trattati	Profondità	Spedizione rapida
24575-035	Anodizzato	No	2.5mm	No
24575-075	Anodizzato	No	2.5mm	No
24575-115	Anodizzato	No	2.5mm	No
24575-135	Anodizzato	No	2.5mm	No
24575-155	Anodizzato	No	2.5mm	No
24575-175	Anodizzato	No	2.5mm	No
24575-235	Anodizzato	No	2.5mm	No

Codice a catalogo	Finitura posteriore	Bordi trattati	Profondità	Spedizione rapida
24575-255	Anodizzato	No	2.5mm	No
24575-275	Anodizzato	No	2.5mm	No
24575-455	Anodizzato	No	2.5mm	No
24575-475	Anodizzato	No	2.5mm	No

AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Il nostro straordinario portafoglio di marchi:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE