


Comptec 19" Desktop Case, Unshielded



The nVent SCHROFF Comptec case is compatible with a 19" cabinet and is used to house assemblies such as 19" subracks, 19" fan trays or 19" front panels. This case is also typically used for desktop applications.

CERTIFICAZIONI



CARATTERISTICHE

Desktop case (pre-fitted)

Unshielded

Ventilation slits in base plate

Front and rear frames in die-cast Al

Top cover, base plate and rear panel in steel

Conforms with DIN EN 62368-1

SPECIFICHE

Tipo di prodotto:	Custodia
Tipo:	Custodia per rack secondari da 19" e telai da 19"
Famiglia di prodotti:	Comptec

Table 1/3

Codice a catalogo	Altezza del rack	Altezza	Larghezza rack	Profondità	Materiale	Quantità nella confezione
10225-601	3U	153mm	84HP	300mm	Alluminio, Acciaio	1

Codice a catalogo	Altezza delrack	Altezza	Larghezza rack	Profondità	Materiale	Quantità nella confezione
10225-602	4U	198mm	84HP	300mm	Alluminio, Acciaio	1
10225-604	6U	286mm	84HP	300mm	Alluminio, Acciaio	1
10225-612	3U	153mm	84HP	400mm	Alluminio, Acciaio	1
10225-613	4U	198mm	84HP	400mm	Alluminio, Acciaio	1
10225-615	6U	286mm	84HP	400mm	Alluminio, Acciaio	1
10225-616	7U	331mm	84HP	400mm	Alluminio, Acciaio	1
10225-618	9U	420mm	84HP	400mm	Alluminio, Acciaio	1
10225-623	3U	153mm	84HP	500mm	Alluminio, Acciaio	1
10225-624	4U	198mm	84HP	500mm	Alluminio, Acciaio	1
10225-626	6U	286mm	84HP	500mm	Alluminio, Acciaio	1
10225-627	7U	331mm	84HP	500mm	Alluminio, Acciaio	1
10225-629	9U	420mm	84HP	500mm	Alluminio, Acciaio	1
10225-637	6U	286mm	84HP	600mm	Alluminio, Acciaio	1
10225-638	7U	331mm	84HP	600mm	Alluminio, Acciaio	1
10225-640	9U	420mm	84HP	600mm	Alluminio, Acciaio	1
10225-667	9U	420mm	84HP	400mm	Alluminio	1
10225-670	12U	553mm	84HP	400mm	Alluminio	1
10225-682	9U	420mm	84HP	500mm	Alluminio	1

Codice a catalogo	Altezza del rack	Altezza	Larghezza rack	Profondità	Materiale	Quantità nella confezione
10225-685	12U	553mm	84HP	500mm	Alluminio	1
10225-693	9U	420mm	84HP	600mm	Alluminio	1
10225-696	12U	553mm	84HP	600mm	Alluminio	1

Table 2/3						
Codice a catalogo	Altezza utile	Larghezza utile	Struttura del telaio anteriore	Opzione di raffreddamento	È conforme a	Schermatura EMC
10225-601	134.2mm	451mm	Monopezzo	No	CODICE 60297-3-100	No
10225-602	178.7mm	451mm	Monopezzo	No	CODICE 60297-3-100	No
10225-604	267.6mm	451mm	Monopezzo	No	CODICE 60297-3-100	No
10225-612	134.2mm	451mm	Monopezzo	No	CODICE 60297-3-100	No
10225-613	178.7mm	451mm	Monopezzo	No	CODICE 60297-3-100	No
10225-615	267.6mm	451mm	Monopezzo	No	CODICE 60297-3-100	No
10225-616	312mm	451mm	Monopezzo	No	CODICE 60297-3-100	No
10225-618	400.9mm	451mm	Monopezzo	No	CODICE 60297-3-100	No
10225-623	134.2mm	451mm	Monopezzo	No	CODICE 60297-3-100	No
10225-624	178.7mm	451mm	Monopezzo	No	CODICE 60297-3-100	No
10225-626	267.6mm	451mm	Monopezzo	No	CODICE 60297-3-100	No
10225-627	312mm	451mm	Monopezzo	No	CODICE 60297-3-100	No
10225-629	400.9mm	451mm	Monopezzo	No	CODICE 60297-3-100	No

Codice a catalogo	Altezza utile	Larghezza utile	Struttura del telaio anteriore	Opzione di raffreddamento	È conforme a	Schermatura EMC
10225-637	267.6mm	451mm	Monopezzo	No	CODICE 60297-3-100	No
10225-638	312mm	451mm	Monopezzo	No	CODICE 60297-3-100	No
10225-640	400.9mm	451mm	Monopezzo	No	CODICE 60297-3-100	No
10225-667	400.9mm	451mm	Monopezzo	No	CODICE 60297-3-100	No
10225-670	534mm	451mm	Monopezzo	No	CODICE 60297-3-100	No
10225-682	400.9mm	451mm	Monopezzo	No	CODICE 60297-3-100	No
10225-685	534mm	451mm	Monopezzo	No	CODICE 60297-3-100	No
10225-693	400.9mm	451mm	Monopezzo	No	CODICE 60297-3-100	No
10225-696	534mm	451mm	Monopezzo	No	CODICE 60297-3-100	No

Table 3/3

Codice a catalogo	Finitura	Grado di protezione	Carico statico	Larghezza	Spedizione rapida
10225-601	Verniciato a polvere	IP20	40kg	520mm	No
10225-602	Verniciato a polvere	IP20	40kg	520mm	No
10225-604	Verniciato a polvere	IP20	40kg	520mm	No
10225-612	Verniciato a polvere	IP20	40kg	520mm	No
10225-613	Verniciato a polvere	IP20	40kg	520mm	No
10225-615	Verniciato a polvere	IP20	40kg	520mm	No
10225-616	Verniciato a polvere	IP20	40kg	520mm	No

Codice a catalogo	Finitura	Grado di protezione	Carico statico	Larghezza	Spedizione rapida
10225-618	Verniciato a polvere	IP20	40kg	520mm	No
10225-623	Verniciato a polvere	IP20	40kg	520mm	No
10225-624	Verniciato a polvere	IP20	40kg	520mm	No
10225-626	Verniciato a polvere	IP20	40kg	520mm	No
10225-627	Verniciato a polvere	IP20	40kg	520mm	No
10225-629	Verniciato a polvere	IP20	40kg	520mm	No
10225-637	Verniciato a polvere	IP20	40kg	520mm	No
10225-638	Verniciato a polvere	IP20	40kg	520mm	No
10225-640	Verniciato a polvere	IP20	40kg	520mm	No
10225-667	Verniciato a polvere	IP20	40kg	520mm	No
10225-670	Verniciato a polvere	IP20	40kg	520mm	No
10225-682	Verniciato a polvere	IP20	40kg	520mm	No
10225-685	Verniciato a polvere	IP20	40kg	520mm	No
10225-693	Verniciato a polvere	IP20	40kg	520mm	No
10225-696	Verniciato a polvere	IP20	40kg	520mm	No

AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab
Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Il nostro straordinario portafoglio di marchi:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE