

Morsetto di collegamento con leve

Morsetti di distribuzione per scatola di distribuzione.



CARATTERISTICHE

Morsetto di collegamento con leve

Per tutti i tipi di conduttore

3 o 5 conduttori

Fino a 4,00 mm²

SPECIFICHE

Table 1/3

Codice a catalogo	Tipo di prodotto	Colore	Temperatura ambiente	Quantità di morsetti	Profondità	Altezza
20118-902	Morsetto	Trasparente, Verde	85°C max	3	18.8mm	8.4mm
20118-903	Morsetto	Trasparente, Verde	85°C max	5	18.8mm	8.4mm

Table 2/3

Codice a catalogo	Materiale	Corrente massima	Tensione massima	Quantità imballaggio	Peso	Larghezza
20118-902	Policarbonato	20A	600V	10	2.5g	18.8mm
20118-903	Policarbonato	20A	600V	10	4g	30mm

Table 3/3

Codice a catalogo	Spedizione rapida
-------------------	-------------------

20118-902	No
20118-903	No

AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Il nostro straordinario portafoglio di marchi:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE