


Backplane di alimentazione CPCI con connettore P 47



Backplane di alimentazione per applicazioni CompactPCI.
Con connettore di alimentazione P47.

CERTIFICAZIONI



CARATTERISTICHE

In conformità a: Specifiche dell'interfaccia di alimentazione CompactPCI PICMG 2,11 R1.0

In conformità a: Specifiche del bus di gestione del sistema PICMG 2,9 R1.0

Possibilità di funzionamento singolo, parallelo o ridondante

Indirizzo geografico regolabile

Alimentazione tramite contatti a crimpare inseriti nella spina, nessuna tensione di alimentazione sul backplane

Cavo di alimentazione disponibile come accessorio

Uscite c.c. con Power bugs per cadute di tensione estremamente basse

SPECIFICHE

Table 1/2

Codice a catalogo	Tipo di prodotto	Numero di slot	Altezza cremagliera	Tipo backplane	Larghezza intaglio	Tipo di connettore
-------------------	------------------	----------------	---------------------	----------------	--------------------	--------------------

23098-393	Backplane	1	3U	Backplane di alimentazione CompactPCI con P47	8HP	
23098-394	Backplane	2	3U	Backplane di alimentazione CompactPCI con P47	8HP	P47
23098-395	Backplane	1	6U	Backplane di alimentazione CompactPCI con P47	8HP	
23098-396	Backplane	1	6U	Backplane di alimentazione CompactPCI con P47	8HP	

Table 2/2

Codice a catalogo	Tipo di connettore di alimentazione	Tipo di connettore di utilità	Larghezza	Quantità imballaggio	Spedizione rapida
23098-393	(1) P47	SMCQ, 12 pin, MicroMatch, 10 pin	39.6mm	1	No
23098-394	(2) P47	SMCQ, 12 pin, MicroMatch, 10 pin	80.3mm	1	No
23098-395	(1) P47	SMCQ, 12 pin, MicroMatch, 10 pin	39.6mm	1	No
23098-396	(2) P47	SMCQ, 12 pin, MicroMatch, 10 pin	39.6mm	1	No

AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Il nostro straordinario portafoglio di marchi:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE