nVent | SCHROFF

We connect and protect

CPCI Serial System With Pluggable PSU, 4 U, 9 Slot

4 U CompactPCI Serial System with vertical Card Cage for nine 3 U Boards and one 3U Pluggable Power Supply.

CERTIFICAZIONI

RoHS COMPLIANT

PICMG

CARATTERISTICHE

System in accordance with IEC 60297-3-101, -102, -103; IEEE 1101.1, 1101.10/11; backplane in accordance with PICMG CPCI-S.0

System with vertical card cage. For Board format 3U

Backplane 9 slot, 3U CompactPCI Serial (single star Ethernet topology), System slot left

Heat dissipation via 1 U hot-swap fan unit

Supports PCIe up to Gen3, USB 2.0 and 3.0, SATA up to Rev 3.0, and Ethernet up to 10 GBase-T

Retrofittable air filter

SPECIFICHE

Table 1/3

Codice a catalogo	Tipo di prodotto	Numero di scanalature	Tipo	Tipo di backplane	Trasferimento dati	Potenza per slot
24579-416	Sistema	9	Montaggio a rack da 19"	3 U CompactPCI seriale con Ethernet Star	PCIe Gen3	40W

Codice a catalogo	Tipo diprodotto	Numero di scanalature	Tipo	Tipo di backplane	Trasferimento dati	Potenza per slot
24579-421	Sistema	9	Montaggio a rack da 19"	3 U CompactPCI seriale con Ethernet Star	PCIe Gen3	40W

Table 2/3

Codice a catalogo	Tensione di ingresso CA	Direzione del flusso d'aria	Altezza del rack	Tipo di alimentazione	Alimentazione inclusa	I/O posteriore
24579-416	100 – 240V	Dal basso verso l'alto	4U	(1) PSU collegabile	Sì	No
24579-421	100 – 240V	Dal basso verso l'alto	4U	(2) PSU collegabile	Sì	Sì

Table 3/3

Codice a catalogo	È conforme a	Profondità	Altezza	Quantità nella confezione	Spedizione rapida
24579-416	PICMG CPCI-S.0 R2.0	275mm	177mm	1	No
24579-421	PICMG CPCI-S.0 R2.0	275mm	177mm	1	No

INFORMAZIONI DI PRODOTTO AGGIUNTIVE

Preference types can be ordered directly from stock, other configurations on request.

AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.

North America
All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe
Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia
Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India
Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff

Il nostro straordinario portafoglio di marchi:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE

©2025 nVent. Tutti i marchi e i loghi nVent sono di proprietà o concessi in licenza da nVent Services GmbH o dalle sue affiliate. Tutti gli altri marchi sono di proprietà dei rispettivi proprietari. nVent si riserva il diritto di modificare le specifiche senza preavviso.

Questo documento è generato dal sistema.