

Armadio EMC Varistar CP, IP 20, con coperchio superiore ventola, 42 U 2000H 600W 800D

CODICE A CATALOGO

10630-045



Varistar: Armadio elettronico con telaio in acciaio saldato estremamente versatile e robusto con un'ampia gamma di caratteristiche disponibili, tra cui protezione da polvere e acqua (IP 20 e IP 55), opzioni di raffreddamento da ventole a refrigeratori aria-acqua da 40 kW, resistenza agli urti, alle vibrazioni e alla sismica fino a NEBS GR-63-CORE Bellcore zona 4 e schermatura a radiofrequenza/elettromagnetica (RFI / EMI) leader del settore di 60 dB a 1 GHz, 40 dB a 3 GHz (testato secondo IEC 61587-3).

CARATTERISTICHE

Schermatura 60 dB a 1 GHz, 40 dB a 3 GHz (testato secondo IEC 61587-3)

Schermatura 30 dB a 18 GHz (testata secondo EN 61000-5-7) con guarnizioni EN45545

Tipo di protezione IP 20

Carico statico?capacità di carico 1600 kg

Porte con bloccaggio a 4 punti e pannelli laterali fissi a vite

I pannelli laterali e posteriori possono essere installati da una sola persona

ATTRIBUTI DEL PRODOTTO

Tipo di prodotto: Armadietto

Famiglia di prodotti: Varistar CP

Materiale telaio: Acciaio

Colore cornice: Grigio nero

Codice colore cornice: RAL 7021

Materiale rivestimento: Acciaio

Colore rivestimento: Grigio nero

Codice colore rivestimento: RAL 7021

Altezza cremagliera: 42U

Altezza: 2000mm

Larghezza: 600mm

Profondità: 800mm

Carico statico: 1600kg

Grado di protezione: IP20

Conforme a.: IEC 61587-1; IEC 60297-3-100; IEC 61587-3

Fine: Verniciato a polvere

Materiale: Acciaio

Net Weight: 129.39kg

Quantità imballaggio: 1

INFORMAZIONI DI PRODOTTO AGGIUNTIVE

Ulteriori dimensioni e versione disponibili su ServicePlus EMC. Ordinare la base/base separatamente. Per il montaggio di ripiani e guide di scorrimento è necessaria un'altra coppia di supporti per pannello/guida.

AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab
Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Il nostro straordinario portafoglio di marchi:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE