

Armadietto per carico pesante sismico Varistar CP, Bellcore zona 4, EMC, 2100H 600W 600D

CODICE A CATALOGO

10630-048



Armadio con grado di protezione IP 55 e conformità EMC per ambienti sismici estremi testato in base alla zona Bellcore 4 con una capacità di carico dinamica di 500 kg. Sono disponibili soluzioni personalizzate con carichi più elevati. L'armadio è ampiamente utilizzato in applicazioni ICT in aree soggette a terremoti, strutture di costruzione e spedizione, aeroporti, ferrovie e molti altri.

Altre dimensioni e versioni possono essere configurate nel configuratore online

CARATTERISTICHE

Earthquake Secure fino a Bellcore zone 4, testato con 500 kg per Telcordia GR-63 Core, certificato NEBS

Carico statico?capacità di carico 1600 kg

Tipo di protezione IP55

Elevata capacità di schermatura testata secondo IEC 61587?3, con guarnizione antincendio EN45545-2

ATTRIBUTI DEL PRODOTTO

Tipo di prodotto: Armadietto

Famiglia di prodotti: Varistar CP

Materiale telaio: Acciaio

Fine: Verniciato a polvere

Altezza cremagliera: 42U

Altezza: 2000mm

Larghezza: 600mm

Profondità: 600mm

Carico statico: 1600kg

Grado di protezione: IP55

Conforme a.: IEC 60529; IEC 61587-1; IEC 60297-3-100; IEC 61587-3; IEC 61587-1; IEC 61587-2; EN 45545-2; Telcordia GR-63 Core zone 4

Colore: Grigio nero

Codice colore: RAL 7021

Frequenza: 50 Hz

Materiale: Acciaio

Quantità imballaggio: 1

Tolleranza agli urti e alle vibrazioni: 5g (force)

Funziona con: Varistar CP

AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Il nostro straordinario portafoglio di marchi:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE