


PSU 19" c.a./c.c. per MicroTCA, senza gestione, doppia full-size

CODICE A CATALOGO

11098-392



L'alimentatore MTCA 300 è un modulo di potenza estremamente efficiente per applicazioni MicroTCA. Senza PM EMMC, viene utilizzato per applicazioni senza gestione hardware MicroTCA o può essere utilizzato nei sistemi con PM EMMC sul backplane.

CERTIFICAZIONI



CARATTERISTICHE

Ampia gamma di tensioni di ingresso 90 ... 264 V CA

Correzione attiva del fattore di potenza

Struttura compatibile con AdvancedMC doppia full-size

Cavo di condivisione di corrente a filo singolo per operazioni di ridondanza

Corrisponde alla classe EMC B secondo la norma EN 55022

Senza controller di gestione dell'alimentazione MicroTCA

Ingresso di rete sulla parte anteriore

ATTRIBUTI DEL PRODOTTO

Tipo di prodotto: Alimentatore

Tipo: Modalità commutata da 19"

Funziona con: Sistemi MicroTCA

Tensione di ingresso CA: 90 – 264V

Potenza: 300W

Numero di tensioni di uscita: 2

Tensione 1: 12V

Corrente 1: 25A

Tensione 2: 3.3V

Corrente 2: 3A

Larghezza rack: 6HP

Profondità: 186.65mm

Altezza: 148.3mm

Net Weight: 1.162kg

Quantità imballaggio: 1

INFORMAZIONI DI PRODOTTO AGGIUNTIVE

Dati in uscita per Ta = ?25 ... 55 °C con raffreddamento forzato di 20 cfm

Connettore FCI 51720?10202402AA o Molex 87631?2019

AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab
Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Il nostro straordinario portafoglio di marchi:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE