

PSU 19" per CompactPCI, CA/CC, 3 U, 300 W

CODICE A CATALOGO

13100-143



Alimentatore da 19" collegabile con connettore P47, per applicazioni CompactPCI.

CARATTERISTICHE

Connettore P47 e segnalazione CompactPCI

4 tensioni di uscita

Funzionamento ridondante con CSB (Current Share Bus), hot-swap

ATTRIBUTI DEL PRODOTTO

Tipo di prodotto: Alimentatore

Tipo: Modalità commutata da 19"

Funziona con: Sistemi CompactPCI; Sistemi VME64x

Tensione di ingresso CA: 90 – 264V

Potenza: 300W

Numero di tensioni di uscita: 4

Tensione 1: 5V

Corrente 1: 40A

Tensione 2: 3.3V

Corrente 2: 40A

Tensione 3: 12V

Corrente 3: 10A

Tensione 4: -12V

Corrente 4: 2A

Altezza cremagliera: 3U

Larghezza rack: 8HP

Gross Weight: 1.014kg

Quantità imballaggio: 1

AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab
Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Il nostro straordinario portafoglio di marchi:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE