


Sistema PXI con alimentatore ATX, 4 U, 8 slot, 44 CV

CODICE A CATALOGO

14579-008



Chassis PXI per sistemi desktop con gabbia per schede verticali per otto schede da 3 U e alimentatore integrato.

CERTIFICAZIONI



CARATTERISTICHE

Sistema conforme a IEC 60297-3-101, -102, -103; IEEE 1101.1, 1101.10/11); backplane conforme a PICMG rev. 3.0 e PXI 2.0

Chassis desktop PXI, 4 U, 44 HP con alloggiamento per schede verticale. Formato scheda anteriore: 3U, 160 mm

Backplane, 8 slot, 3 HE, 64 bit, slot di sistema sinistro

Dissipazione del calore con flusso d'aria dal basso verso la parte posteriore

Alimentatore ATX da 400 W, ingresso c.a. ad ampia gamma con interruttore di alimentazione sul retro

Backplane con commutazione clock interna/esterna

ATTRIBUTI DEL PRODOTTO

Tipo di prodotto: Sistema

Numero di slot: 8

Tipo: Desktop

Tipo backplane: 3 U CompactPCI con PXIbus

Trasferimento dati: Bus PCI a 64 bit

Potenza per slot: 30W

Tensione di ingresso CA: 100 – 240V

Direzione del flusso d'aria: Dal basso alla parte posteriore

Altezza cremagliera: 4U

Tipo di alimentatore: Telaio aperto

Alimentatore incluso: Sì

I/o posteriore: No

Conforme a.: PXISA PXI-1 R2.0

Profondità: 355mm

Net Weight: 9.6kg

Quantità imballaggio: 1

INFORMAZIONI DI PRODOTTO AGGIUNTIVE

Sistemi modificati disponibili su richiesta.

AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab
Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Il nostro straordinario portafoglio di marchi:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE