

Ventola CC, 24 V, 119 x 119 x 25,5 mm, 171 m³h

CODICE A CATALOGO

20713-172

Ventola assiale, 119 mm, con ingresso CC. Parte di ricambio per i vassoi della ventola da 1 U.



CERTIFICAZIONI



CARATTERISTICHE

Ventilatore c.c. assiale da 119 mm, con spina per cavo di collegamento

ATTRIBUTI DEL PRODOTTO

Tipo di prodotto: Ventola

Funziona con: Vassoi per ventole da 19"

Larghezza: 119mm

Lunghezza: 119mm

Altezza: 25.5mm

Tensione CC: 24V

Flusso d'aria: 171m³/h

Livello di rumorosità: 50.5dB(A)

Potenza: 7W

Pressione statica massima: 50.5Pa

Temperatura ambiente: 70°C

Net Weight: 0.2kg

Quantità imballaggio: 1

INFORMAZIONI DI PRODOTTO AGGIUNTIVE

Ordinare separatamente il cavo di collegamento e la griglia di protezione.

AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab
Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Il nostro straordinario portafoglio di marchi:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE