


VME64x System, 2 U, 4 Slot, Pluggable PSU

CODICE A CATALOGO

20836-245



VME64x system for 4 horizontally mounted VME64x boards 6 U, 160 mm. Rear I/ O option. The power for the system is supplied by up to two pluggable power supplies. A hot swap fan tray with 4 fans guarantee an excellent cooling.

CERTIFICAZIONI



CARATTERISTICHE

System in accordance with IEC 60297-3-101, 102, 103; IEEE 1101.1, 1101.10/11; backplane conforms to VITA 1.1-1997

Power backplane to PICMG 2.11 (P 47), prepared for installation of two 19" compatible PSUs, 300 W (3 U, 8 HP)

Heat dissipation by a fan tray with 2 fans, cooling from right to left side; fan monitoring and voltage display

System for horizontal board mounting with board formats; Front: 6 U, 160 mm deep; Rear, rear I/O: 6 U, 80 mm deep

ATTRIBUTI DEL PRODOTTO

Tipo di prodotto: Sistema

Numero di scanalature: 4

Tipo: Montaggio a rack da 19"

Tipo di backplane: Prolunga 6 U VME64

Trasferimento dati: VME64; VME2eSST

Potenza per slot: 30W

Tensione di ingresso CA: 100 – 240V

Direzione del flusso d'aria: Da sinistra a destra

Altezza del rack: 2U

Tipo di alimentazione: (2) PSU collegabile

Alimentazione inclusa: No

I/O posteriore: Sì

È conforme a: ANSI/VITA 1,1-1997

Profondità: 277.5mm

Altezza: 88.1mm

Larghezza: 449mm

Quantità nella confezione: 1

INFORMAZIONI DI PRODOTTO AGGIUNTIVE

Modified systems available on request.

AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab
Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Il nostro straordinario portafoglio di marchi:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE