





Pannello anteriore unità plug-in tipo telaio HF, schermatura di ripristino con guarnizione in acciaio, 3 U, 7 CV

CODICE A CATALOGO

20838-093



Al, 2,5 mm, anodizzato anteriore, conduttivo posteriore, con fessure laterali per guarnizione EMC in acciaio inox. (Da ordinare separatamente), perno di allineamento pressato; impugnatura a trapezio, grigio, PPE, UL 94 V?1.

CERTIFICAZIONI



CARATTERISTICHE

Al, 2,5 mm, anodizzato anteriore, conduttivo posteriore, con fessure laterali per guarnizione EMC in acciaio inox (da ordinare separatamente), perno di allineamento pressato; impugnatura a trapezio, grigio, DPI, UL 94 V?1

Pannello anteriore con maniglia da imbullonare sull'unità a innesto HF

ATTRIBUTI DEL PRODOTTO

Larghezza rack: 7HP

Quantità imballaggio: 1

Fine: Anodizzato; Passivato

Materiale: Alluminio

Tipo di prodotto: Pannello laterale


Altezza cremagliera: 3U

Tipo: Pannello anteriore

Net Weight: 0.04kg

INFORMAZIONI DI PRODOTTO AGGIUNTIVE

Tenere presente che le consegne possono essere effettuate nei QSP indicati (ad esempio 5 pezzi, 10 pezzi, 50 pezzi, ecc.). Le quantità d'ordine diverse (ad esempio 2 pezzi) possono essere modificate con la quantità di consegna successiva possibile = quantità confezione standard.



AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:

nvent.com/schroff



Il nostro straordinario portafoglio di marchi:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE