


# Front Panel, U-profile, Refrofit Shielding, 3 U, 84 HP, 2.5 mm, Al, Front Anodized, Rear Conductive

## CODICE A CATALOGO

**20848-097**



U-profile front panel for textile EMC gasket.

## CERTIFICAZIONI



## CARATTERISTICHE

U-profile, front panel, Al, 2.5 mm, front anodized, rear conductive

For EMC textile gasket

## ATTRIBUTI DEL PRODOTTO

Altezza del rack: 3U

Larghezza rack: 84HP

Quantità nella confezione: 1

Tipo di accessorio: Pannello frontale

Montaggio: Anteriore a vite

Tipo di guarnizione EMC: Tessuto

Finitura anteriore: Anodizzato

Finitura posteriore: Conduttivo

Bordi trattati: No

È conforme a: CODICE 60297-3-101; IEEE 1101,1/10

Profondità (D): 2.5mm

Schermatura EMC: No (installabile in un secondo momento)

Finitura: Anodizzato; Passivato

Altezza (H): 128.4mm

Materiale: Alluminio

Tipo di prodotto: Pannello frontale

Tipo: Pannello frontale senza maniglia

Larghezza (W): 426.4mm

## INFORMAZIONI DI PRODOTTO AGGIUNTIVE

Please order fixing material (sleeves, collar screws) separately.

14 ... 84 HP: multi-part U-profile (front panel with crimped profiles).


Differences in finish between 2 ... 12 HP and 14 ... 84 HP.

2 ... 12 HP: one-part U-profile

Please order textile EMC gasket separately.

Standard pack quantity: 2 to 28HP: 5 pieces, 42 to 84 HP: 1 piece, supplied in standard pack quantities (SPQ) only.

## SCHEMI



## AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su [www.nvent.com](http://www.nvent.com) e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.

### North America

All locations  
+1.763.422.2661  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Europe

Straubenhardt, Germany  
+49.7082.794.0  
Betschdorf, France  
+33.3.88.90.64.90  
Warsaw, Poland  
+48.22.209.98.35  
Assago, Italy  
+39.02.932.7141  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Asia

Shanghai, China  
+86.21.2412.6943  
Qingdao, China  
+86.532.8771.6101  
Singapore  
+65.6768.5800  
Shin-Yokohama, Japan  
+81.45.476.0271  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Middle East & India

Dubai, United Arab  
Emirates  
+971.4.378.1700  
Bangalore, India  
+91.80.6715.2001  
Istanbul, Turkey  
+90.216.250.7374  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)



Il nostro straordinario portafoglio di marchi:

**CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE**