


Dado scorrevole per unità a innesto con telaio HF, M2.5; 100 pezzi

CODICE A CATALOGO

21100-112



Il dado scorrevole può essere inserito nelle scanalature del tubo HF e consente all'utente di assemblare il tubo.

CERTIFICAZIONI



CARATTERISTICHE

Alternativa per l'inserto filettato

ATTRIBUTI DEL PRODOTTO

Quantità imballaggio: 100

Profondità (D): 5.5mm

Fine: Zincato

Altezza (H): 12mm

Materiale: Acciaio; Poliammide 6

Tipo di prodotto: Dado

Tipo: Dado scorrevole

Larghezza (W): 7mm


Funziona con: Unità plug-in tipo telaio

Net Weight: 0.079kg

Dimensione filettatura (TS): M2,5

Tipo di filettatura: Metrica

SCHEMI



AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Il nostro straordinario portafoglio di marchi:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE