

Rack Safety Plus, 3 U, 400 V CA, 63 A, CEE

CODICE A CATALOGO

21270-063



L'unità nVent SCHROFF rack Safety Plus è un'unità di distribuzione dell'alimentazione da 19" utilizzata per fornire l'alimentazione di rete CA ai dispositivi elettrici o elettronici come interruttore di alimentazione centrale. Inoltre, è dotato di una funzione di arresto di emergenza.

CARATTERISTICHE

Unità di distribuzione dell'alimentazione da 4 U con funzione di arresto di emergenza

Fornisce l'alimentazione di rete CA ai dispositivi elettrici o elettronici come interruttore di alimentazione centrale

230 / 400 V trifase, ingresso di rete da 63 A con interruttore automatico di rete

Uscite c.a. con diversi tipi di connettore, attivate tramite interruttore ON/OFF

Uscite CA permanenti (assistenza)

Tutte le uscite sono protette da interruttori automatici

La funzione di arresto di emergenza soddisfa i requisiti EN 60947-5-1 ed EN 60204-1 ed è a prova di atti vandalici

È possibile collegare al sistema un pulsante di arresto di emergenza esterno aggiuntivo

ATTRIBUTI DEL PRODOTTO

Tipo di prodotto: Distributore di potenza

Tipo di accessorio: Accessori per la distribuzione dell'alimentazione

Coperchio dell'interruttore di circuito: Sì

Filtro EMC: No

Funzione: Arresto di emergenza

Tensione di ingresso CA: 400V

Limitatore di corrente di spunto: No

Numero di fasi: 3

Altezza cremagliera: 4U

Dispositivo di corrente residua: Sì

Tipo di presa: CEE; IEC C13

Limitatore di sovratensione: No

Funziona con: Varistar; Varistar CP; Novastar

INFORMAZIONI DI PRODOTTO AGGIUNTIVE

Per la configurazione esatta delle funzioni opzionali e la configurazione di esempio, fare riferimento alla tabella relativa agli articoli forniti.

AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab
Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Il nostro straordinario portafoglio di marchi:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE