


Backplane VMEbus J1/J2, 6 U, 8 slot

CODICE A CATALOGO

23001-068



I backplane VMEbus nVent SCHROFF sono caratterizzati da un'eccellente soppressione del rumore ad alta frequenza e valori MTBF molto elevati grazie ai condensatori ceramici e alla tecnologia di fabbricazione SMD.

CERTIFICAZIONI



CARATTERISTICHE

Conforme allo standard ANSI/VITA 1-1994 VME64

Backplane monolitico, 6 U con piano J1 e J2

Il collegamento o l'isolamento tra la massa digitale e la massa del telaio possono essere modificati tramite vite

Terminazione attiva/passiva, commutabile tramite ponticelli; preimpostazione della terminazione passiva

Collegamento a margherita automatico elettronico (EDC)

Tensioni di alimentazione fornite tramite bug di alimentazione (ring tag M4) o FASTON

ATTRIBUTI DEL PRODOTTO

Tipo di prodotto: Backplane

Numero di slot: 8

Altezza cremagliera: 6U

Tipo backplane: VMEbus, J1/J2, con EDC

Slot di sistema: Slot 1 a sinistra

Larghezza intaglio: 4HP

Tipo di connettore: DIN 41612, C96

Tipo di connettore di alimentazione: Insetti di alimentazione per capicorda M4

Tipo di connettore di utilità: Connettore MicroMatch, 8 pin, 5 pin

Altezza: 263.4mm

Larghezza: 161.1mm

Gross Weight: 0.795kg

Quantità imballaggio: 1

INFORMAZIONI DI PRODOTTO AGGIUNTIVE

Altre configurazioni disponibili su richiesta.

AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Il nostro straordinario portafoglio di marchi:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE