


Kit sottorack EuropacPRO da 19" per backplane, leggero, non schermato, 6 U, 235 mm

CODICE A CATALOGO

24564-432



Sottorack schermato non EMC per il montaggio su backplane, versione leggera.

CERTIFICAZIONI



CARATTERISTICHE

Portamoduli con pannello laterale tipo L ("light") con staffe di supporto integrate da 19"

Guida orizzontale "leggera"

Struttura in alluminio

Guide orizzontali posteriori per il montaggio su backplane con striscia isolante

Carico installato fino a 7,5 kg

Fornito in confezione piatta salvaspazio

Dimensioni interne ed esterne in conformità a: IEC 60297-3-100, -101, IEEE 1101,1

Sono disponibili modifiche quali ritagli, finiture o dimensioni diverse

ATTRIBUTI DEL PRODOTTO

Altezza cremagliera: 6U

Profondità: 235mm

Quantità imballaggio: 1

Per il montaggio: Backplane

Profondità scheda: 160mm; 220mm

Impugnatura inclusa: No

Montaggio: Rack

Conforme a.: IEC 60297-3-100; IEC 60297-3-101; IEEE 1101,1

Schermatura EMC: No

Fine: Anodizzato; Passivato

Materiale: Alluminio

Tipo di prodotto: Portasatelliti/telaio

Larghezza rack: 84HP

Carico statico: 7.5kg

Net Weight: 1.665kg

INFORMAZIONI DI PRODOTTO AGGIUNTIVE

Il portasatelliti non è predisposto per la schermatura, è possibile eseguire l'aggiornamento retroattivo per la classe di protezione IP 20

Configurazione individuale: Ampia gamma di varianti in altezza, larghezza e profondità; guide per un'ampia varietà di applicazioni; opzioni interne; accessori e materiale di montaggio.

AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Il nostro straordinario portafoglio di marchi:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE