



EuropacPRO 19" Subrack Kit for Backplane, Light, Unshielded, 6 U, 295 mm

CODICE A CATALOGO

24564-433



Non-EMC shielded subrack for backplane mounting, light version.

CERTIFICAZIONI



CARATTERISTICHE

Subrack with side panel type L ("light") with integrated 19" support brackets

Horizontal rail type "light"

Aluminum construction

Rear horizontal rails for backplane mounting with insulation strip

Installed load up to 7.5 kg

Supplied as space-saving flat-pack

Internal and external dimensions in accordance with: IEC 60297-3-100, -101, IEEE 1101.1

Modifications such as cutouts, different finishes or dimensions available

ATTRIBUTI DEL PRODOTTO

Altezza del rack: 6U

Profondità: 295mm

Quantità nella confezione: 1

Per il montaggio: Backplane

Profondità scheda: 160mm; 220mm; 280mm

Maniglia in dotazione: No

Montaggio: Rack

È conforme a: CODICE 60297-3-100; CODICE 60297-3-101; IEEE 1101,1

Schermatura EMC: No

Finitura: Anodizzato; Passivato

Materiale: Alluminio

Tipo di prodotto: Rack secondario/Telaio

Larghezza rack: 84HP

Carico statico: 7.5kg

INFORMAZIONI DI PRODOTTO AGGIUNTIVE

Subrack is not prepared for shielding, retrofit for protection class IP 20 possible

Individual configuration: broad range of variants in height, width and depth; guide rails for a wide variety of applications; interior options; accessories and mounting material.

AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Il nostro straordinario portafoglio di marchi:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE