


RatiopacPRO, Complete Case, Desktop, Shielded, Front Trim, 6 U, 42 HP, 315 mm

CODICE A CATALOGO

24572-064



The nVent SCHROFF RatiopacPRO case with EMC shielding, provides electronics protection for 19" and individual electronic assemblies. This flexible and robust case is simple to convert from desktop to a 19" rack mount case and includes four different style options. This version of the case provides a sleek design for desktop applications.

CERTIFICAZIONI



CARATTERISTICHE

Desktop enclosure with pre-configured components, in accordance to IEC 60297-3-101; prepared for 19" components, e.g. plug-in units and euroboards

Shielded

Version with cover strips

Ventilation slit in base plate

Rear panel perforated

Conforms with DIN EN 62368-1

ATTRIBUTI DEL PRODOTTO

Altezza del rack: 6U

Larghezza rack: 42HP

Profondità: 315.5mm

Quantità nella confezione: 1

Altezza utile: 245.7mm

Larghezza utile: 219mm

Struttura del telaio anteriore: Rivestimento laterale; Guide orizzontali

Opzione di raffreddamento: No

È conforme a: CODICE 60297-3-101; CODICE 60297-3-102; IEEE 1101,1; IEEE 1101,10; IEEE 1101,11

Schermatura EMC: Sì

Finitura: Passivato; Verniciato a polvere

Altezza: 265.9mm

Materiale: Alluminio

Famiglia di prodotti: RatiopacPRO

Tipo di prodotto: Custodia

Grado di protezione: IP20

Carico statico: 25kg

Tipo: Custodia per componenti da 19"

Larghezza: 235.5mm

INFORMAZIONI DI PRODOTTO AGGIUNTIVE

Modifications (special colours or sizes).

Custom solutions (cut-outs in top cover, base plate or side panels).

Assembly service from 1 piece.

AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Il nostro straordinario portafoglio di marchi:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE