

CPCI Serial R3.0 System With Pluggable PSU, 4 U, 9 Slot, With Rear I/O

CODICE A CATALOGO

24579-451



4 U CompactPCI Serial R3.0 System, with vertical Card Cage for nine 3 U Boards and one 3U Pluggable Power Supply.

CARATTERISTICHE

System in accordance with IEC 60297-3-101, -102, -103; IEEE 1101.1, 1101.10/11; backplane in accordance with PICMG CPCI-S.0 R3.0

Supports PCIe Gen 4, 10 Gbase-T, S-ATA 3 and USB 3.2 Gen 2

Ethernet interface is 10GBASE-KR and 10GBASE-T capable and 25GBASE-KR ready

System with vertical card cage. For Board format 3U

Backplane 9 slot, 3U CompactPCI Serial (single star Ethernet topology), System slot left

Heat dissipation via 1 U hot-swap fan unit

Retrofittable air filter

ATTRIBUTI DEL PRODOTTO

Tipo di prodotto: Sistema

Numero di scanalature: 9

Tipo: Montaggio a rack da 19"

Tipo di backplane: 3 U CompactPCI seriale con Ethernet Star

Trasferimento dati: PCIe Gen4

Potenza per slot: 40W

Tensione di ingresso CA: 100 – 240V

Direzione del flusso d'aria: Dal basso verso l'alto

Altezza del rack: 4U

Tipo di alimentazione: (2) PSU collegabile

Alimentazione inclusa: Sì

I/O posteriore: Sì

È conforme a: PICMG CPCI-S.0 R3.0

Profondità: 275mm

Altezza: 177mm

Larghezza rack: 84HP

Larghezza asola: 4HP

Slot di sistema: Sinistra

INFORMAZIONI DI PRODOTTO AGGIUNTIVE

Preference types can be ordered directly from stock, other configurations on request.

AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab
Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Il nostro straordinario portafoglio di marchi:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE