


Frame Type Plug-In Unit Guide Rail, 5 Pairs

CODICE A CATALOGO

24812-101



The guide rails can be clipped onto the perforated top / bottom cover. It is required if the PCB will be assembled from Slot 2.

CERTIFICAZIONI



CARATTERISTICHE

PCB fixing required from slot 2

Groove width 2 mm

PBT, UL, 94, V-0

Red

ATTRIBUTI DEL PRODOTTO

Tipo di prodotto: Binario di guida

Tipo: Unità a innesto di tipo profilato

Funziona con: Unità a innesto di tipo profilato

Profondità scheda: 160mm

Larghezza scanalatura: 2

Materiale: Policarbonato

Colore: Rosso


Quantità nella confezione: 10

Unità confezione: Coppia

INFORMAZIONI DI PRODOTTO AGGIUNTIVE

Guide rail fit to 167 mm and 227 deep cassettes.

SCHEMI



AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab
Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Il nostro straordinario portafoglio di marchi:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE