


Kit unità plug-in tipo telaio PRO, coperchi perforati, 1 connettore, 6 U, 21 CV, 227 mm

CODICE A CATALOGO

24812-771



Unità a innesto tipo telaio, senza schermatura, coperchio superiore / inferiore perforato, pannello posteriore con fessura per un connettore.

CERTIFICAZIONI

CARATTERISTICHE

Pannelli laterali estrusi destro e sinistro, con scanalature per l'inserimento di una scheda a circuito stampato (la posizione standard della scheda è solo a sinistra)

Pannello posteriore con foratura per connettore singolo (conforme a EN 60603, DIN 41612, tipi di struttura: B, C, D, F, H, Q, R, S)

Piastra di copertura con perforazione, per guide (flusso d'aria circa 60%); ordinare le guide separatamente

ATTRIBUTI DEL PRODOTTO

Altezza cremagliera: 6U

Larghezza rack: 21HP

Quantità imballaggio: 1

Tipo di maniglia: Trapezoidale

Tipo di pannello posteriore: Foratura del connettore singolo

Tipo di piastra di copertura: Piastra di copertura con perforazione per guide

Finitura anteriore: Anodizzato

Finitura posteriore: Anodizzato

Raffreddamento: Perforato

Profondità (D): 227mm

Schermatura EMC: No

Fine: Anodizzato

Materiale: Alluminio


Tipo di prodotto: Cassetta

Tipo: Unità plug-in tipo telaio PRO

Net Weight: 1.54kg

INFORMAZIONI DI PRODOTTO AGGIUNTIVE

Per il montaggio di ulteriori schede senza connettore posteriore, sono necessari il binario di guida (codice 24812?301) e il "fissaggio scheda dallo slot 2" (codice 24812?301 + vite codice 24560?178), 2 guide, 2 supporti per pannello posteriore e fissaggio scheda per lo slot 1 e uno slot 2 sono già inclusi.



AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Il nostro straordinario portafoglio di marchi:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE