


Kit unità plug-in tipo telaio PRO, non schermato, perforato, connettori multipli, 6 U, 28 CV, 227 mm

CODICE A CATALOGO

24812-878



Unità a innesto tipo telaio, senza schermatura, coperchio superiore / inferiore perforato, pannello posteriore con fessura per altri connettori.



CARATTERISTICHE

Piastra di copertura con perforazione, per guide (flusso d'aria circa 60 %)

Pannelli laterali estrusi destro e sinistro, con scanalature per l'inserimento di una scheda a circuito stampato (la posizione standard della scheda è solo a sinistra)

Pannello posteriore con forature per più connettori

ATTRIBUTI DEL PRODOTTO

Altezza cremagliera: 6U

Larghezza rack: 28HP

Profondità (D): 227mm

Tipo di maniglia: Trapezoidale

Quantità imballaggio: 1

Tipo di pannello posteriore: Foratura connettore multiplo

Tipo di piastra di copertura: Piastra di copertura con perforazione per guide

Finitura anteriore: Anodizzato

Finitura posteriore: Anodizzato

Raffreddamento: Perforato

Schermatura EMC: No

Fine: Anodizzato

Materiale: Alluminio

Tipo di prodotto: Cassetta


Tipo: Unità plug-in tipo telaio PRO

Net Weight: 1.5kg

INFORMAZIONI DI PRODOTTO AGGIUNTIVE

Per il montaggio di ulteriori schede senza connettore posteriore, sono necessari il binario di guida (codice 24812?301) e il "fissaggio scheda dallo slot 2" (codice 24812?301 + vite codice 24560?178), 2 guide, 2 supporti per pannello posteriore e fissaggio scheda per lo slot 1 e uno slot 2 sono già inclusi.

Ordinare le guide separatamente.



AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.

North America

All locations

+1.763.422.2661

Chat with us:

nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany

+49.7082.794.0

Betschdorf, France

+33.3.88.90.64.90

Warsaw, Poland

+48.22.209.98.35

Assago, Italy

+39.02.932.7141

Chat with us:

nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China

+86.21.2412.6943

Qingdao, China

+86.532.8771.6101

Singapore

+65.6768.5800

Shin-Yokohama, Japan

+81.45.476.0271

Chat with us:

nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab

Emirates

+971.4.378.1700

Bangalore, India

+91.80.6715.2001

Istanbul, Turkey

+90.216.250.7374

Chat with us:

nvent.com/schroff



Il nostro straordinario portafoglio di marchi:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE