


# **Kit unità plug-in tipo telaio PRO, schermato, perforato, connettori multipli, 3 U, 21 CV, 227 mm**

**CODICE A CATALOGO**

**24813-371**



Protegge un circuito stampato da danni meccanici e scariche accumuli elettrostatici; per i formati Euroboard; accoppiare con il pannello con fessure per più connettori.



## CARATTERISTICHE

---

Piastra di copertura con perforazione, per guide (flusso d'aria circa 60 %)

Pannello posteriore con foratura per più connettori

Pannelli laterali estrusi con scanalatura a destra e a sinistra, per inserire un circuito stampato (posizione della scheda conforme allo standard solo nel pannello laterale sinistro)

## ATTRIBUTI DEL PRODOTTO

---

Altezza cremagliera: 3U

Larghezza rack: 21HP

Quantità imballaggio: 1

Tipo di maniglia: Trapezoidale

Tipo di guarnizione: Tessile EMC

Tipo di pannello posteriore: Foratura connettore multiplo

Tipo di piastra di copertura: Piastra di copertura con perforazione per guide

Finitura anteriore: Anodizzato

Finitura posteriore: Anodizzato

Raffreddamento: Perforato

Profondità (D): 227mm

Schermatura EMC: Sì

Fine: Anodizzato; Passivato

Materiale: Alluminio

Tipo di prodotto: Cassetta

Tipo: Unità plug-in tipo telaio PRO

Net Weight: 0.79kg

## INFORMAZIONI DI PRODOTTO AGGIUNTIVE

---

Per il montaggio di ulteriori schede senza connettore posteriore, sono necessari il binario di guida (codice 24812?301) e il "fissaggio scheda dallo slot 2" (codice 24812?301 + vite codice 24560?178), 2 guide, 2 supporti per pannello posteriore e fissaggio scheda per lo slot 1 e uno slot 2 sono già inclusi.

Ordinare le guide separatamente.



## AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su [www.nvent.com](http://www.nvent.com) e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.

### North America

All locations  
+1.763.422.2661  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](https://nvent.com/schroff)

### Europe

Straubenhardt, Germany  
+49.7082.794.0  
Betschdorf, France  
+33.3.88.90.64.90  
Warsaw, Poland  
+48.22.209.98.35  
Assago, Italy  
+39.02.932.7141  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](https://nvent.com/schroff)

### Asia

Shanghai, China  
+86.21.2412.6943  
Qingdao, China  
+86.532.8771.6101  
Singapore  
+65.6768.5800  
Shin-Yokohama, Japan  
+81.45.476.0271  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](https://nvent.com/schroff)

### Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates  
+971.4.378.1700  
Bangalore, India  
+91.80.6715.2001  
Istanbul, Turkey  
+90.216.250.7374  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](https://nvent.com/schroff)



Il nostro straordinario portafoglio di marchi:

**CADDY   ERICO   HOFFMAN   ILSCO   SCHROFF   TRACHTE**