


CUSTODIA IN ALLUMINIO IP-PRO, EMC, 110H 600W 310D, IP67

CODICE A CATALOGO

26880-014



IP-Pro Alu EMC - il contenitore per una protezione affidabile da acqua, polvere e interferenze elettromagnetiche per componenti elettronici sensibili in ambienti difficili. Collaudato e certificato per applicazioni con requisiti elevati di urti e vibrazioni.

CARATTERISTICHE

Contenitore in alluminio pressofuso disponibile in 15 diverse misure, con rivestimento a polvere per esterni di colore grigio argento (RAL 7001)

A seconda delle dimensioni, classe di protezione fino a IP67 in conformità alla norma EN 60529

Schermato EMC

Resistente agli urti e alle vibrazioni in conformità alla norma EN 61373 Cat. 2 e AREMA Classe I.

Protezione IK 09 da impatti meccanici esterni in conformità a IEC 62262

Intervallo di temperatura dell'involucro da 40 a +90°C.

ATTRIBUTI DEL PRODOTTO

Altezza: 110mm

Larghezza: 600mm

Profondità: 310mm

Grado di protezione: IP67

Quantità imballaggio: 1

Colore: Grigio argento

Codice colore: RAL 7001

Fine: Verniciato a polvere

Materiale: Alluminio

Famiglia di prodotti: IP-PRO ALU EMC

Tipo di prodotto: Custodia Small Form Factor

Forma: Rettangolare

Tipo: Robusto

Net Weight: 8.6kg

INFORMAZIONI DI PRODOTTO AGGIUNTIVE

Per modifiche meccaniche, soluzioni innovative per il fissaggio di circuiti stampati e cavi, nonché concetti di raffreddamento, contattateci.

AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Il nostro straordinario portafoglio di marchi:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE