


Plug-In Unit U-Profile Front Panel for IEL, IET, Type 2, 3 U, 12 HP, 0.1" Offset, 2.5 mm, Al, Front Anodized, Rear Conductive

CODICE A CATALOGO

30848-432



U-Profile front panel can be shielded with a textile gasket. It can be combined with the IEL and IET or the type 2 handle in trapezoid form, PCB mounting = 0,1" offset.

CERTIFICAZIONI



CARATTERISTICHE

Manufacturing process causes various surface structures to appear between 4 to 12 HP and 14 to 16 HP

Front panel, 3 U

Stainless steel alignment pin pressed-in

Al extrusion, 2.5 mm, front anodized, rear conductive

U-profile, shieldable with textile EMC gasket

For IEL/IET/Trapeziform Type 2 handle

For front mounting, PCB fixing with 0.1" offset

ATTRIBUTI DEL PRODOTTO

Larghezza rack: 12HP

Quantità nella confezione: 1

Tipo di accessorio: Pannello frontale

Tipo di maniglia: IEL; IET

Montaggio: Anteriore a vite con offset di 0,1"

Tipo di guarnizione EMC: Tessuto

Finitura anteriore: Anodizzato

Finitura posteriore: Conduttivo

Bordi trattati: No

È conforme a: CODICE 60297-3-102; IEEE 1101,10; CODICE 60297-3-103; IEEE 1101,1/11

Profondità: 2.5mm

Schermatura EMC: No (installabile in un secondo momento)

Finitura: Anodizzato; Passivato

Altezza: 128.4mm

Materiale: Alluminio

Tipo di prodotto: Pannello frontale

Altezza del rack: 3U

Tipo: Pannello frontale per maniglia (PIU)

Larghezza: 60.6mm

INFORMAZIONI DI PRODOTTO AGGIUNTIVE

Please order EMC profile seal separately.

Please take into consideration that deliveries may be carried out in the stated SPQs (SPQ, e.g. 5 pieces, 10 pieces, 50 pieces, etc.). Differing order quantities (e.g. 2 pieces) may be changed to the next possible delivery quantity = Standard Pack Quantity.

AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni

personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Il nostro straordinario portafoglio di marchi:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE