


Guida orizzontale anteriore, tipo H-KD, pesante, labbro corto, 84 CV

CODICE A CATALOGO

34560-284



Combinations of horizontal rails and side panels

	Side panel	Light 1.1	Fluorescent 2	Heavy 2.1	Rugged 2.2
Horizontal rail					
Standard	+	+	+	+	+
Heavy	+	+	+	+	+
Light	+	+	+	+	+
Heavy	+	+	+	+	+
Light	+	+	+	+	+
Heavy	+	+	+	+	+
Light	+	+	+	+	+
Heavy	+	+	+	+	+
Light	+	+	+	+	+
Heavy	+	+	+	+	+

Legend: + can be combined, - combinations not recommended

Guida orizzontale in alluminio estruso di tipo H-KD (H-KD = labbro corto pesante) con superficie anodizzata e superficie di contatto conduttiva. Contrassegni HP stampati per un rapido posizionamento ottico delle guide. Adatto per RatiopacPRO/-AIR ed EuropacPRO/-rugged).

CERTIFICAZIONI



CARATTERISTICHE

Installazione in alto e in basso

Labbro corto (H-KD)

Alluminio estruso, finitura anodizzata, superficie di contatto conduttiva

ATTRIBUTI DEL PRODOTTO

Larghezza rack: 84HP

Quantità imballaggio: 1

Fine: Anodizzato

Lunghezza: 431.8mm

Materiale: Alluminio

Famiglia di prodotti: EuropacPRO; RatiopacPRO; ARIA RatiopacPRO; CompacPRO; PropacPRO

Tipo di prodotto: Guida orizzontale

Tipo: Pesante, KD

Funziona con: Subracks; Casi

Net Weight: 0.167kg

INFORMAZIONI DI PRODOTTO AGGIUNTIVE

La consegna è in confezioni multiple standard. I prezzi si riferiscono a ciascun articolo.

Tenere presente che le consegne possono essere effettuate nei QSP indicati (ad esempio 5 pezzi, 10 pezzi, 50 pezzi, ecc.). Le quantità d'ordine diverse (ad esempio 2 pezzi) possono essere modificate con la quantità di consegna successiva possibile = quantità confezione standard.

AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:

nvent.com/schroff



Il nostro straordinario portafoglio di marchi:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE