

Guida orizzontale, posteriore, tipo H-ST, pesante, standard, 84 CV

CODICE A CATALOGO

34560-584



Combinations of horizontal rails and side panels

		+ = can be combined			- = combination not recommended
Height > 2		-	+	+	solid wood support
Height > 2		+	network kit flexible for aluminum	network kit strong and network kit for heavy applications	+
Height < 1		network kit light	network kit flexible	+	+
Horizontal rail		+	+	-	-
Side panel		light < 1			
		light < 1	flexible > 2	strong > 2	rugged > 2

La guida orizzontale di tipo ST consente l'assemblaggio isolato di un backplane. L'isolamento viene effettuato da una striscia isolante.

CERTIFICAZIONI



CARATTERISTICHE

Per il montaggio indiretto del backplane con striscia isolante

Standard in cui le esigenze meccaniche sono elevate (H-ST)

Montaggio superiore e inferiore

< 28 CV non stampati

Alluminio estruso, finitura anodizzata, superficie di contatto conduttiva, con contrassegni HP

ATTRIBUTI DEL PRODOTTO

Larghezza rack: 84HP

Quantità imballaggio: 1

Fine: Anodizzato

Lunghezza: 431.8mm

Materiale: Alluminio

Famiglia di prodotti: EuropacPRO; RatiopacPRO; ARIA RatiopacPRO; CompacPRO; PropacPRO

Tipo di prodotto: Guida orizzontale

Tipo: Pesante, ST

Funziona con: Subracks; Casi

Net Weight: 0.13kg

INFORMAZIONI DI PRODOTTO AGGIUNTIVE

La consegna è in confezioni multiple standard. I prezzi si riferiscono a ciascun articolo.

AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Il nostro straordinario portafoglio di marchi:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE