


Horizontal Rail, Rear, Type H-VT, Heavy, 84 HP

CODICE A CATALOGO

34560-784



Combinations of horizontal rails and side panels

		"H" can be combined		"V" combination not recommended	
Horizontal rail	Light 1-F	-	+	+	substit. kit required
Horizontal rail	FluoBlitz-F	+	+	+	substit. kit required
Horizontal rail	Heavy 2-H	+	+	-	substit. kit required
Horizontal rail	Rugged 1-R	+	+	-	substit. kit required
Side panel	Light 1-F				
Side panel	FluoBlitz-F				
Side panel	Heavy 2-H				
Side panel	Rugged 1-R				

The horizontal rail, type VT enables the direct assembly of a backplane.

CERTIFICAZIONI



CARATTERISTICHE

For direct backplane mounting

Mounting top and bottom

Recessed installation for high mechanical demands (H-VT)

Aluminum extrusion, anodized finish, conductive contact surface

ATTRIBUTI DEL PRODOTTO

Larghezza rack: 84HP

Larghezza: 431.8mm

Quantità nella confezione: 1

Profondità: 30.5mm

Finitura: Anodizzato

Altezza: 9mm

Lunghezza: 431.8mm

Materiale: Alluminio

Famiglia di prodotti: EuropacPRO; RatiopacPRO; RatiopacPRO AIR; CompacPRO; PropacPRO

Tipo di prodotto: Guida orizzontale

Tipo: Per impieghi pesanti, VT

Funziona con: Rack secondari; Custodie

INFORMAZIONI DI PRODOTTO AGGIUNTIVE

Delivery is in standard pack multiples. Pricing is per individual item.

Please take into consideration that deliveries may be carried out in the stated SPQs (SPQ, e.g. 5 pieces, 10 pieces, 50 pieces, etc.). Differing order quantities (e.g. 2 pieces) may be changed to the next possible delivery quantity = Standard Pack Quantity.

AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab
Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Il nostro straordinario portafoglio di marchi:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE