


Braccio per monitor regolabile con vassoio per tastiera

CODICE A CATALOGO

60118-563



Braccio pensile con vassoio per tastiera con elevata flessibilità e operabilità per collegare l'interfaccia operatore per l'operatore il braccio articolato pieghevole è ideale per una workstation con supporto montato su rack. Si tratta di un'appendice montabile su rack facile da installare che consente di spostare in modo panoramico un monitor a schermo piatto, una tastiera e un mouse in ambienti industriali.

CARATTERISTICHE

Braccio di supporto per il montaggio di monitor a schermo piatto, adattatore VESA 75x75 mm e 100x100 mm, tastiera e mouse su

Il fissaggio è sul lato del telaio per impieghi gravosi

Capacità di carico statico del braccio max. 8 kg, capacità di carico statico della tastiera max. 2,5 kg

Braccio di supporto: Regolabile in altezza 300 mm; angolo di rotazione sull'armadio 180°; angolo di rotazione del monitor 340° (montato sull'armadio 270°); angolo di inclinazione del monitor 60°; disposizione dei cavi integrata

Adatto per applicazioni industriali e di laboratorio

Vano per riporre tastiera e mouse

ATTRIBUTI DEL PRODOTTO

Tipo di prodotto: Braccio monitor

Funziona con: Armadietto

Materiale: Acciaio; Alluminio; Plastica

Net Weight: 11.8kg

Quantità imballaggio: 1

AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab
Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Il nostro straordinario portafoglio di marchi:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE