

Intelligent iPDU, EN6450, 400 VAC, 3-PH, 16 A

CODICE A CATALOGO

EN6450



Modular, compact intelligent PDU with inlet metering. Ultra-Low Profile Design

CARATTERISTICHE

Enlogic EN6xxx Intelligent Power Distribution Units monitors input power and power of each individual outlet and offers remote switching of individual outlets, provides billing grade unit level monitoring

High Visibility Data Display and Interactive Graphic Display

Measure circuit breaker loads across redundant feeds to avoid accidental downtime

Enables smart load balancing for power efficiency and maximized capacity utilization

Gigabit Ethernet Interface and redundant Ethernet (10/100)

iPDU DC power redundancy solution for up to 64 PDU's

Toolless Hot-Swap Controller

Input voltage 400 VAC, 3-phase

C13, C19 outlets

ATTRIBUTI DEL PRODOTTO

Famiglia di prodotti: Enlogic

Tipo: PDU intelligente

Tipo di prodotto: Multipresa

Tipo di presa: (24) C13/C15; (24) C13/C15/C19/C21

Quantità di prese: 48

Colore: Nero

Interruttore automatico: Senza interruttore

Prese commutate: Sì

Quantità dell'interruttore automatico: 0

Potenza nominale: 11,5 kVA Nord America; 11,0 kVA Internazionale

Posizione del cavo di ingresso: Alimentazione superiore

Potenza di ingresso massima: 11.5 / 11.0 kVA

Tensione di ingresso: 380 – 415V

Fase: 3 PH

Interruttore On/Off incluso: Sì

Tensione nominale: 415V

Tensione di uscita: 208 – 230VAC

Tipo di spina: IEC 60309 520P6/516P6

Amperaggio (amperaggio declassato): 20 A (16 A) Nord America; 16 A Internazionale

Cavo di ingresso rimovibile: No

Unità rack: 0U

Materiale: Acciaio

Finitura: Verniciato a polvere

Tipo di dosaggio: Uscita

Altezza: 1490mm

Larghezza: 56mm

Profondità: 75mm

Peso: 12kg

Quantità nella confezione: 1

Lunghezza del cavo di ingresso: 1.8m

INFORMAZIONI DI PRODOTTO AGGIUNTIVE

Please order bracket for vertical mounting separately.

AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Il nostro straordinario portafoglio di marchi:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE