

# Telaio Etsirack



Telaio saldato con fori metrici a griglia in conformità con ETS 300119-3, con capacità di carico di 200 kg.

## CERTIFICAZIONI



## CARATTERISTICHE

Telaio saldato con fori metrici a griglia in conformità con ETS 300119-3

Altezza di montaggio 81 su

Capacità di carico statico 200 kg

È possibile eseguire il layout della riga back-to-back

In conformità agli standard IEC 48 D ed ETS 300 119

Telaio del cablaggio montato in alto

## SPECIFICHE

- Carico statico:** 200kg
- Tipo di prodotto:** Telaio per armadietto/rack
- Materiale:** Acciaio
- Materiale telaio:** Acciaio

Table 1/2

Codice a catalogo	Altezza	Larghezza	Profondità	Quantità imballaggio	Colore	Codice colore
-------------------	---------	-----------	------------	----------------------	--------	---------------

10125-010	2200mm	600mm	300mm	1	Grigio chiaro	RAL 7035
10125-011	2200mm	600mm	300mm	2	Grigio chiaro	RAL 7035

Table 2/2

Codice a catalogo	Fine	Tipo	Spedizione rapida
10125-010	Verniciato a polvere	Standard	No
10125-011	Verniciato a polvere	Standard	No

## AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su [www.nvent.com](http://www.nvent.com) e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.

### North America

All locations  
+1.763.422.2661  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Europe

Straubenhardt, Germany  
+49.7082.794.0  
Betschdorf, France  
+33.3.88.90.64.90  
Warsaw, Poland  
+48.22.209.98.35  
Assago, Italy  
+39.02.932.7141  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Asia

Shanghai, China  
+86.21.2412.6943  
Qingdao, China  
+86.532.8771.6101  
Singapore  
+65.6768.5800  
Shin-Yokohama, Japan  
+81.45.476.0271  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates  
+971.4.378.1700  
Bangalore, India  
+91.80.6715.2001  
Istanbul, Turkey  
+90.216.250.7374  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)



Il nostro straordinario portafoglio di marchi:

**CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE**