


EuropacPRO Advanced EMC Plus, kit sottorack da 19" per backplane, pesante, schermato EMC, con impugnatura anteriore

Sottorack schermato EMC per il montaggio su backplane, versione pesante con pannelli laterali saldati in tox.

NEW PRODUCT



CARATTERISTICHE

Supporto EMC avanzato con un'efficacia di schermatura RF in media migliorata del 60% rispetto a un EuropacPRO standard, testato in conformità alla norma EN 61000-5-7

Coperchi superiore e inferiore a doppia maglia con EMC e perforazione ottimizzata per il flusso d'aria, conformi ai requisiti dello standard di sicurezza antincendio EN 62368-1

Coperture del pannello laterale aggiuntive per una maggiore schermatura RF laterale

Guide orizzontali e pannelli laterali di tipo H (?Heavy?) per ambienti difficili

Guida orizzontale posteriore per il montaggio diretto del backplane senza striscia di isolamento

Resistente a urti e vibrazioni fino a 5 g, testato in conformità alla norma EN 61373 classe 1, categoria B.

Carico di installazione fino a 15 kg

Compatibile con guarnizioni per pannello frontale a U in tessuto e acciaio inox

Dimensioni interne ed esterne in conformità a: IEC 60297-3-100, -101, IEEE 1101,1

Versioni con e senza maniglie anteriori

Fornito in confezioni piatte salvaspazio, modifiche e servizi di assemblaggio su richiesta

SPECIFICHE

Carico statico:	15kg
Tipo di prodotto:	Portasatelliti/telaio
Schermatura EMC:	Sì

Table 1/3

Codice a catalogo	Altezza cremagliera	Profondità	Quantità imballaggio	Per il montaggio	Profondità scheda	Tolleranza agli urti e alle vibrazioni
24563-920	3U	235mm	1	Backplane	160mm	5g (force)
24563-921	3U	295mm	1	Backplane	160mm	5g (force)
24563-922	3U	295mm	1	Backplane	220mm	5g (force)
24563-923	3U	355mm	1	Backplane	160mm	5g (force)
24563-924	3U	355mm	1	Backplane	220mm	5g (force)
24563-925	3U	355mm	1	Backplane	280mm	5g (force)
24563-930	6U	235mm	1	Backplane	160mm	5g (force)
24563-931	6U	295mm	1	Backplane	160mm	5g (force)
24563-932	6U	295mm	1	Backplane	220mm	5g (force)
24563-933	6U	355mm	1	Backplane	160mm	5g (force)
24563-934	6U	355mm	1	Backplane	220mm	5g (force)
24563-935	6U	355mm	1	Backplane	280mm	5g (force)
24563-970	3U	235mm	1	Backplane	160mm	5g (force)
24563-971	3U	295mm	1	Backplane	160mm	5g (force)
24563-972	3U	295mm	1	Backplane	220mm	5g (force)
24563-973	3U	355mm	1	Backplane	160mm	5g (force)
24563-974	3U	355mm	1	Backplane	220mm	5g (force)

Codice a catalogo	Altezza cremagliera	Profondità	Quantità imballaggio	Per il montaggio	Profondità scheda	Tolleranza agli urti e alle vibrazioni
24563-975	3U	355mm	1	Backplane	280mm	5g (force)
24563-980	6U	235mm	1	Backplane	160mm	5g (force)
24563-981	6U	295mm	1	Backplane	160mm	5g (force)
24563-982	6U	295mm	1	Backplane	220mm	5g (force)
24563-983	6U	355mm	1	Backplane	160mm	5g (force)
24563-984	6U	355mm	1	Backplane	220mm	5g (force)
24563-985	6U	355mm	1	Backplane	280mm	5g (force)

Table 2/3

Codice a catalogo	Impugnatura inclusa	Montaggio	Conforme a.	Fine	Materiale	Larghezza rack
24563-920	Sì	Rack	IEC 60297-3-103	Anodizzato, Passivato	Alluminio	84HP
24563-921	Sì	Rack	IEC 60297-3-103	Anodizzato, Passivato	Alluminio	84HP
24563-922	Sì	Rack	IEC 60297-3-103	Anodizzato, Passivato	Alluminio	84HP
24563-923	Sì	Rack	IEC 60297-3-103	Anodizzato, Passivato	Alluminio	84HP
24563-924	Sì	Rack	IEC 60297-3-103	Anodizzato, Passivato	Alluminio	84HP
24563-925	Sì	Rack	IEC 60297-3-103	Anodizzato, Passivato	Alluminio	84HP
24563-930	Sì	Rack	IEC 60297-3-103	Anodizzato, Passivato	Alluminio	84HP
24563-931	Sì	Rack	IEC 60297-3-103	Anodizzato, Passivato	Alluminio	84HP
24563-932	Sì	Rack	IEC 60297-3-103	Anodizzato, Passivato	Alluminio	84HP

Codice a catalogo	Impugnatura inclusa	Montaggio	Conforme a.	Fine	Materiale	Larghezza rack
24563-933	Sì	Rack	IEC 60297-3-103	Anodizzato, Passivato	Alluminio	84HP
24563-934	Sì	Rack	IEC 60297-3-103	Anodizzato, Passivato	Alluminio	84HP
24563-935	Sì	Rack	IEC 60297-3-103	Anodizzato, Passivato	Alluminio	84HP
24563-970	No	Rack	IEC 60297-3-103	Anodizzato, Passivato	Alluminio	84HP
24563-971	No	Rack	IEC 60297-3-103	Anodizzato, Passivato	Alluminio	84HP
24563-972	No	Rack	IEC 60297-3-103	Anodizzato, Passivato	Alluminio	84HP
24563-973	No	Rack	IEC 60297-3-103	Anodizzato, Passivato	Alluminio	84HP
24563-974	No	Rack	IEC 60297-3-103	Anodizzato, Passivato	Alluminio	84HP
24563-975	No	Rack	IEC 60297-3-103	Anodizzato, Passivato	Alluminio	84HP
24563-980	No	Rack	IEC 60297-3-103	Anodizzato, Passivato	Alluminio	84HP
24563-981	No	Rack	IEC 60297-3-103	Anodizzato, Passivato	Alluminio	84HP
24563-982	No	Rack	IEC 60297-3-103	Anodizzato, Passivato	Alluminio	84HP
24563-983	No	Rack	IEC 60297-3-103	Anodizzato, Passivato	Alluminio	84HP
24563-984	No	Rack	IEC 60297-3-103	Anodizzato, Passivato	Alluminio	84HP
24563-985	No	Rack	IEC 60297-3-103	Anodizzato, Passivato	Alluminio	84HP

Table 3/3

Codice a catalogo	Tipo di guarnizione	Spedizione rapida
24563-920	Tessile EMC, Acciaio inox EMC	No
24563-921	Tessile EMC, Acciaio inox EMC	No

Codice a catalogo	Tipo di guarnizione	Spedizione rapida
24563-922	Tessile EMC, Acciaio inox EMC	No
24563-923	Tessile EMC, Acciaio inox EMC	No
24563-924	Tessile EMC, Acciaio inox EMC	No
24563-925	Tessile EMC, Acciaio inox EMC	No
24563-930	Tessile EMC, Acciaio inox EMC	No
24563-931	Tessile EMC, Acciaio inox EMC	No
24563-932	Tessile EMC, Acciaio inox EMC	No
24563-933	Tessile EMC, Acciaio inox EMC	No
24563-934	Tessile EMC, Acciaio inox EMC	No
24563-935	Tessile EMC, Acciaio inox EMC	No
24563-970	Tessile EMC, Acciaio inox EMC	No
24563-971	Tessile EMC, Acciaio inox EMC	No
24563-972	Tessile EMC, Acciaio inox EMC	No
24563-973	Tessile EMC, Acciaio inox EMC	No
24563-974	Tessile EMC, Acciaio inox EMC	No
24563-975	Tessile EMC, Acciaio inox EMC	No
24563-980	Tessile EMC, Acciaio inox EMC	No
24563-981	Tessile EMC, Acciaio inox EMC	No

Codice a catalogo	Tipo di guarnizione	Spedizione rapida
24563-982	Tessile EMC, Acciaio inox EMC	No
24563-983	Tessile EMC, Acciaio inox EMC	No
24563-984	Tessile EMC, Acciaio inox EMC	No
24563-985	Tessile EMC, Acciaio inox EMC	No

INFORMAZIONI DI PRODOTTO AGGIUNTIVE

Configurazione individuale: Ampia gamma di varianti in altezza, larghezza e profondità; guide per un'ampia varietà di applicazioni; opzioni interne; accessori e materiale di montaggio.

AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Il nostro straordinario portafoglio di marchi:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE