

Coperture per pannello laterale EMC avanzate EuropacPRO per adattatori profilo C.



Pannello laterale in alluminio da 3 mm per aumentare l'effetto di schermatura EMC del sottorack aumentando lo spessore del materiale e coprendo le forature non necessarie. In questa versione appositamente predisposta per l'installazione di un adattatore per il fissaggio del sottorack con guide telescopiche con profilo a C in un armadio.

CARATTERISTICHE

Coperchi per pannelli laterali per una maggiore schermatura RF laterale, appositamente predisposti per l'installazione di un adattatore per il fissaggio del sottorack con guide telescopiche con profilo a C in un armadio

Assemblato all'esterno del pannello laterale standard

Materiale di assemblaggio incluso

Gli adattatori con profilo a C compatibili sono disponibili nella sezione accessori consigliati

SPECIFICHE

Table 1/2

Codice a catalogo	Tipo di prodotto	Famiglia di prodotti	Tipo	Altezza cremagliera	Profondità	Schermatura EMC
24563-355	Pannello laterale	EuropacPRO	Tipo H.	3U	175mm	Sì
24563-356	Pannello laterale	EuropacPRO	Tipo H.	3U	235mm	Sì
24563-359	Pannello laterale	EuropacPRO	Tipo H.	3U	295mm	Sì
24563-360	Pannello laterale	EuropacPRO	Tipo H.	3U	355mm	Sì
24563-361	Pannello laterale	EuropacPRO	Tipo H.	3U	415mm	Sì
24563-362	Pannello laterale	EuropacPRO	Tipo H.	3U	495mm	Sì

Codice a catalogo	Tipo di prodotto	Famiglia di prodotti	Tipo	Altezza cremagliera	Profondità	Schermatura EMC
24563-375	Pannello laterale	EuropacPRO	Tipo H.	6U	175mm	Sì
24563-376	Pannello laterale	EuropacPRO	Tipo H.	6U	235mm	Sì
24563-379	Pannello laterale	EuropacPRO	Tipo H.	6U	295mm	Sì
24563-380	Pannello laterale	EuropacPRO	Tipo H.	6U	355mm	Sì
24563-381	Pannello laterale	EuropacPRO	Tipo H.	6U	415mm	Sì
24563-382	Pannello laterale	EuropacPRO	Tipo H.	6U	495mm	Sì

Table 2/2

Codice a catalogo	Lunghezza	Materiale	Fine	Quantità imballaggio	Unità pacchetto	Spedizione rapida
24563-355	175mm	Alluminio	Passivato	2	Coppia	No
24563-356	235mm	Alluminio	Passivato	2	Coppia	No
24563-359	295mm	Alluminio	Passivato	2	Coppia	No
24563-360	355mm	Alluminio	Passivato	2	Coppia	No
24563-361	415mm	Alluminio	Passivato	2	Coppia	No
24563-362	495mm	Alluminio	Passivato	2	Coppia	No
24563-375	175mm	Alluminio	Passivato	2	Coppia	No
24563-376	235mm	Alluminio	Passivato	2	Coppia	No
24563-379	295mm	Alluminio	Passivato	2	Coppia	No
24563-380	355mm	Alluminio	Passivato	2	Coppia	No

Codice a catalogo	Lunghezza	Materiale	Fine	Quantità imballaggio	Unitàpacchetto	Spedizione rapida
24563-381	415mm	Alluminio	Passivato	2	Coppia	No
24563-382	495mm	Alluminio	Passivato	2	Coppia	No

INFORMAZIONI DI PRODOTTO AGGIUNTIVE

Il pannello laterale e la staffa da 19" sono saldati a freddo insieme. Tossine = tecnica di fissaggio, senza accessori aggiuntivi. Ciò avviene con attrezzi speciali e alta pressione.

Versioni oltre a 3 e 6 U disponibili su richiesta.

AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Il nostro straordinario portafoglio di marchi:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE